



Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J
Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας II

Γενικές πληροφορίες

Κλίμακα αξίας	Αξία
---------------	------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Συνολικό μήκος	1.580 mm
Συνολικό πλάτος	93 mm
Συνολικό ύψος	70 mm
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	70 x 93 x 1580 mm
Υλικό	Πολυανθρακικό
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Χρώμα εξαρτήματος	Γκρι
Γωνία	-
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,960 kg

Έγκριση και Εφαρμογή


Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Στοιχεία προϊόντος



Όνομα παραγγελίας προϊόντος	WT050C 2xTLED L1500
Πλήρες όνομα προϊόντος	WT050C 2xTLED L1500
Full EOC	871016336605099
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	WT0502TLEDL1500

Κωδικός παραγγελίας	36605099
Αρ. υλικού (12NC)	911401807681
Τοπικός κωδικός	WT0502TLEDL1500
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163366050
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163366210

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Συμβατά αξεσουάρ

Εικόνα αξεσουάρ	Κωδικός αξεσουάρ	Όνομα αξεσουάρ	Διαδικτυακή τοποθεσία
	929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Ιστοσελίδα προϊόντος
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Ιστοσελίδα προϊόντος

Σχετικά έγγραφα

Έγγραφα και πιστοποιητικά	Όνομα εγγράφου	Λήψη
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Λήψη

