



Příslušenství pro přisazenou montáž

RC159Z SMB W60L60

Accessory, Bílá

Držáky pro přisazenou montáž poskytují robustní a efektivní řešení pro instalaci zapuštěných svítidel přímo na pevné stropy tam, kde nejsou k dispozici závěsné nebo modulární stropní systémy. Držáky jsou navrženy tak, aby umožňovaly použití široké škály zapuštěných svítidel, tyto držáky umožňují čistou a profesionální přisazenou instalaci, aniž by byla ohrožena kvalita systému nebo vizuální integrace. Jejich přesné mechanické rozhraní zajišťuje bezpečné uchycení a dostatek vnitřního prostoru pro kabeláž, což umožňuje montážníkům dosáhnout čistého výsledku bez viditelných přechodů. Konzole jsou kompatibilní s několika rodinami svítidel – včetně SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed a Ledinaire Panel Gen5 – a nabízejí flexibilní přístup k návrhu projektů tím, že umožňují použití zapuštěných svítidel v prostředích, kde nelze svítidla zabudovat do stropu. To snižuje potřebu dalších variant svítidel a pomáhá minimalizovat komplexitu skladových zásob. Konzole jsou navrženy s ohledem na pohodlí instalatérů a vyznačují se jednoduchým montážním procesem, který umožňuje rychlou instalaci a zároveň zajišťuje spolehlivý dlouhodobý výkon. Povrchově montované konzole umožňují snadnou přeměnu ze zapuštěné na přisazenou montáž, čímž zvyšují všestrannost návrhu pro projektanty i instalatéry. Vždy se před instalací řiďte instalačními pokyny příslušné rodiny svítidel, abyste ověřili kompatibilitu.

Varování a bezpečnost

- Před instalací vždy konzultujte instalační pokyny příslušenství a vybraného svítidla.
- Ověřte, že stropní povrch splňuje požadavky na nosnost a upevnění namontovaného svítidla.
- Instalace musí být provedena kvalifikovaným personálem v souladu s místními bezpečnostními předpisy a stavebními normami.

Údaje o produktu

Příslušenství pro přisazenou montáž

Mechanické a materiály

Celková délka	615,5 mm
Celková šířka	615,5 mm
Celková výška	78,5 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	79 x 616 x 616 mm
Materiál	Hliník
Kód ochrany proti vniknutí	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	-
Barva příslušenství	Bílá
Celková hmotnost (kus)	0,980 kg

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	RC159Z SMB W60L60
Celý název výrobku	RC159Z SMB W60L60
Full EOC	872016975214699
Kód objednávky	75214699
Číslo materiálu (12NC)	911401807787
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169752146
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8720169752214

Rozměrové výkresy

