



Pinta-asennustarvike

RC159Z SMB W60L60

Accessory, White

Pinta-asennuskiinnikkeet tarjoavat kestävä ja tehokkaan ratkaisun uppoasennettavien valaisimien asentamiseen suoraan kiinteisiin kattoihin sellaisissa käyttökohteissa, joissa ripustusasennus ei ole mahdollista tai joissa ei ole T-listakattoja. Kiinnikkeet sopivat monille uppoasennettaville valaisimille ja mahdollistavat siistin ja ammattimaisen pinta-asennuksen valaistuksen laadusta tai ulkoasusta tinkimättä. Tarkasti suunniteltu rakenne takaa turvallisen asennuksen ja riittävän tilan johdotukselle, jolloin lopputuloksesta saadaan siisti ja saumaton. Kiinnikkeet tarjoavat joustavan ratkaisun projektisuunnitteluun mahdollistamalla uppoasennettavien valaisimien käytön sellaisissa käyttökohteissa, joissa kattoasennus ei ole mahdollista. Kiinnikkeet ovat yhteensopiva useiden valaisintuoteperheiden kanssa, kuten SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed ja Ledinaire Panel Gen5. Tämä vähentää eri valaisinversioiden tarvetta. Asentajaystävällisesti suunnitellut kiinnikkeet tarjoavat selkeän asennusprosessin, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja varmistaa luotettavan pitkäaikaisen toiminnan. Mahdollistamalla helpon muutoksen upotetusta asennustavasta pinta-asennukseen, pinta-asennuskiinnikkeet lisäävät suunnittelun joustavuutta sekä suunnittelijoille että asentajille. Katso aina valitun valaisinmallin asennusohjeet ja varmista yhteensopivuus ennen asennusta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tutustu aina sekä lisätarvikkeen että valitun valaisimen asennusohjeisiin ennen asennusta.
- Varmista, että kattopinta kestää asennetun valaisimen painon ja kiinnitysvaatimukset.
- Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö paikallisten turvallisuusmääräysten ja rakennusstandardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Mekaaniset tiedot ja runko			
Kokonaispituus	615,5 mm	Kokonaisleveys	615,5 mm
		Kokonaiskorkeus	78,5 mm

Pinta-asennustarvike

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	79 x 616 x 616 mm
Materiaali	Alumiini
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	White
Nettopaino	0,980 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	RC159Z SMB W60L60
---------------	-------------------

Tuotteen nimi	RC159Z SMB W60L60
EOC-koodi	872016975214699
Sähkönumero	4151434
12NC-koodi	911401807787
12NC-koodi	911401807787
Sähkönumero	4151434
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169752146
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8720169752214

Mittapiirros

