



Accessory, Wit

Opbouwbeugels bieden een robuuste en efficiënte oplossing voor het installeren van inbouwarmaturen als opbouwarmatuur direct op massieve plafonds waar hang- of modulaire plafondsysteem niet beschikbaar zijn. De beugels zijn ontworpen om een breed scala aan inbouwarmaturen te ondersteunen en maken het mogelijk deze als opbouwinstallatie netjes en professioneel te plaatsen, zonder afbreuk te doen aan de systeemkwaliteit of visuele integratie. Hun precieze mechanische interface zorgt voor een veilige bevestiging en voldoende interne ruimte voor bedrading, waardoor installateurs een strak en naadloos resultaat kunnen bereiken. Compatibel met meerdere armaturen families —waaronder SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed en Ledinaire Panel Gen5— bieden de beugels een flexibele projectoplossing door het gebruik van inbouwarmaturen mogelijk te maken in situaties waar plafondintegratie niet haalbaar is. Dit vermindert de noodzaak van extra armaturenvarianten en helpt de complexiteit van de voorraad te minimaliseren. Ontworpen voor het gemak van de installateur, beschikken de beugels over een eenvoudig montageproces dat snelle installatie mogelijk maakt en betrouwbare langetermijnprestaties garandeert. Door een eenvoudige conversie van inbouw- naar opbouwtoepassing mogelijk te maken, vergroten Oppervlaktegemonteerde Beugels de ontwerpflexibiliteit voor zowel ontwerpers als installateurs. Raadpleeg altijd de installatie-instructies van de betreffende armaturen familie om de compatibiliteit te bevestigen voordat je tot installatie overgaat.

Waarschuwingen en veiligheid

- Raadpleeg altijd de installatie-instructies van zowel het accessoire als de geselecteerde armatuur voor installatie.
- Zorg ervoor dat het plafondoppervlak het gewicht en de bevestigingsvereisten van de gemonteerde armatuur kan dragen.
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met lokale veiligheidsvoorschriften en bouwnormen.

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	615,5 mm
Totale breedte	615,5 mm
Totale hoogte	78,5 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	79 x 616 x 616 mm
Materiaal	Aluminium
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Wit
Nettogewicht (per stuk)	0,980 kg


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RC159Z SMB W60L60
Volledige productnaam	RC159Z SMB W60L60
Full EOC	872016975214699
Bestelcode	8720169752146
Materiaalnr. (12NC)	911401807787
Lokale code	8720169752146
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169752146
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169752214

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Maatschets



Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	RC159Z-SMB-Installation-instruction.PDF	Downloaden
Tender text	Tender_Text_911401807787_nl_BE.txt	Downloaden