



Accessory, Vit

Ytmonterade fästen utgör en robust och effektiv lösning för att montera infällda armaturer direkt på solida tak där upphängda eller modulära taksystem saknas. Konstruerade för att stödja många olika infällda armaturer möjliggör dessa fästen prydliga och professionella ytinstallationer utan att kompromissa med systemets kvalitet eller det visuella helhetsintrycket. Deras precisa mekaniska gränssnitt garanterar säker fastsättning och tillräckligt med inre utrymme för kabeldragning, vilket gör att installatörer kan uppnå ett prydligt och enhetligt resultat. Kompatibla med flera armaturfamiljer inklusive SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed och Ledinaire Panel Gen5. Fästena ger en flexibel lösning för projektdesign genom att möjliggöra användning av infällda armaturer i miljöer där takintegration inte är möjlig. Detta minskar behovet av ytterligare armaturvarianter och hjälper till att minimera lagerkomplexiteten. Fästena är utformade för att underlätta för installatören och har en enkel monteringsprocess som möjliggör snabb installation samtidigt som de garanterar tillförlitlig långsiktig prestanda. Genom att möjliggöra enkel övergång från infälld till ytmonterad installation ökar ytmonterade fästen designfriheten för både projektörer och installatörer. Kontrollera alltid installationsanvisningarna för den aktuella armaturfamiljen för att säkerställa kompatibilitet innan installation.

Varning och Säkerhet

- Konsultera alltid installationsanvisningarna för både tillbehöret och den valda armaturen innan installation.
- Säkerställ att takytan kan bära vikten och uppfyller fästningskraven för den monterade armaturen.
- Installation måste utföras av kvalificerad personal i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter och byggnadsstandarder.

Mekanik och armaturhus

Total längd	615,5 mm
Total bredd	615,5 mm
Total höjd	78,5 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	79 x 616 x 616 mm
Material	Aluminium
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,980 kg


Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC159Z SMB W60L60
Fullständigt produktnamn	RC159Z SMB W60L60
Full EOC	872016975214699
Beskrivning av lokal kod	7027779
Beställningsnummer	911401807787
Materialnummer (12NC)	911401807787
Lokal kod	7027779
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169752146
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169752214

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	RC159Z-SMB-Installation-instruction.PDF	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_911401807787_sv_SE.txt	Ladda ner