



Yüzeye Monte Aksesuar

RC159Z SMB W60L60

Accessory, Beyaz

Yüzeye montaj braketleri, asma veya modüler tavan sistemlerinin bulunmadığı yerlerde, gömme armatürlerin doğrudan katı tavanlara montajı için sağlam ve verimli bir çözüm sunar. Geniş bir yelpazede gömülü armatürleri desteklemek üzere tasarlanan bu braketler, sistem kalitesinden veya görsel uyumdan ödün vermeden temiz ve profesyonel yüzey montajı yapılmasını sağlar. Hassas mekanik arayüzleri, güvenli bağlantı ve kablolama için yeterli iç alan sağlar; böylece montajcılar temiz ve sorunsuz bir sonuç elde edebilir. Birden fazla armatür ailesiyle—SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed ve Ledinaire Panel Gen5 dahil—uyumlu olan braketler, tavan entegrasyonunun mümkün olmadığı ortamlarda gömülü armatürlerin kullanılmasını sağlayarak proje tasarımında esnek bir yaklaşım sunar. Bu, ek armatür varyantlarına olan ihtiyacı azaltır ve stok karmaşıklığının minimumda tutulmasına yardımcı olur. Montaj işlemini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış braketler, pratik bir montaj süreci sunar; bu sayede hızlı kurulumun yanı sıra uzun vadeli güvenilir performans sağlar. Gömme uygulamadan yüzeye montaj uygulamasına kolay dönüşüm imkanı sağlayan Yüzeye Montaj Braketleri, hem tasarımcılar hem de uygulayıcılar için tasarım esnekliğini artırır. Kurulmadan önce uyumluluğu doğrulamak için ilgili armatür ailesinin montaj talimatlarına her zaman başvurun.

Güvenlik ve uyarılar

- Kurulmadan önce, hem aksesuarın hem de seçilen armatürün montaj talimatlarını mutlaka gözden geçirin.
- Tavan yüzeyinin, monte edilmiş armatürün ağırlık ve sabitleme gereksinimlerini taşıyabildiğinden emin olun.
- Kurulum, yerel güvenlik düzenlemeleri ve bina standartlarına uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

Ürün veri

Yüzeye Monte Aksesuar

Mekanik ve Muhafaza	
Toplam uzunluk	615,5 mm
Genel genişlik	615,5 mm
Genel yükseklik	78,5 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	79 x 616 x 616 mm
Malzeme	Alüminyum
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	-
Mekanik çarpışma koruma kodu	-
Aksesuar rengi	Beyaz
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,980 kg

Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	RC159Z SMB W60L60
Tam ürün adı	RC159Z SMB W60L60
Tam ürün kodu	872016975214699
Sipariş kodu	75214699
Malzeme No. (12NC)	911401807787
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169752146
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169752214

Boyutlu çizim

