



# CoreLine Panel Gen6

## RC159Z SMB W62L62

Accessory, Weiß

Das Philips CoreLine Panel Gen6 erfüllt das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualität. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Einlegeleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtströmen und drei Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Die Installation des CoreLine Panels Gen6 erfolgt schnell und einfach mit dem QuickConnector oder einer Steckanschlussklemme. Das CoreLine Panel Gen6-Sortiment umfasst schaltbare, DALI-dimmbare und dimmbare Interact Ready-Leuchten, die in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro integriert werden können. Mit optionalem Zubehör können die Leuchten in gesägte Decken eingebaut, mit einem Anbaurahmen an Decken montiert oder als Pendelleuchten eingesetzt werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Schlagfestigkeit (IK)	
Portfolio	Better		-
Mechanik und Gehäuse		Zubehörfarbe	Weiß
Gesamte Länge	640.5 mm	Nettogewicht (Stück)	1.020 kg
Gesamte Breite	640.5 mm	Genehmigung und Anwendung	
Gesamte Höhe	78.5 mm	CE-Zeichen	Ja
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	79 x 641 x 641 mm	EU RoHS-konform	Ja
Material	Aluminium	Produktdaten	
Schutzart (IP)	-	Bestell-Produktname	RC159Z SMB W62L62

## CoreLine Panel Gen6

Gesamtbezeichnung des Produkts	RC159Z SMB W62L62
Gesamt-Produktcode	872016975215399
Bestellcode	75215399
Material-Nr. (12NC)	911401807887
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169752153
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169752221

### Abmessungsskizzen

