



# Felületre szerelési kiegészítő

## RC159Z SMB W62L62

Accessory, Fehér

A felületre szerelhető konzolok robusztus és hatékony megoldást nyújtanak a süllyesztett világítótestek közvetlen, tömör mennyezetre történő felszereléséhez, ahol függesztett vagy moduláris álmennyezeti rendszerek nem állnak rendelkezésre. Úgy tervezték, hogy széles körű süllyesztett világítótesteket támogassanak, a konzolok tiszta és professzionális felületi szerelést tesznek lehetővé a rendszer minőségének vagy vizuális integrációjának kompromittálása nélkül. Pontos mechanikai interfészük biztosítja a biztonságos rögzítést és elegendő belső teret a vezetékvezetéshez, lehetővé téve a kivitelezők számára, hogy rendezett és zökkenőmentes eredményt érjenek el. Több világítótest-családdal kompatibilis – beleértve a SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed és Ledinaire Panel Gen5 termékeket – a konzolok rugalmas projekttervezési lehetőséget biztosítanak azáltal, hogy lehetővé teszik a süllyesztett világítótestek alkalmazását olyan környezetekben, ahol a mennyezetbe történő integrálás nem megoldható. Ez csökkenti a további világítótest-változatok szükségességét, és segít minimalizálni a készlet összetettségét. A kivitelezők kényelmére tervezett konzolok egyszerű rögzítési folyamatot biztosítanak, amely gyors telepítést tesz lehetővé, miközben megbízható, hosszú távú működést garantálnak. A süllyesztett és felületszerelt alkalmazások egyszerű átalakításával a felületszerelt konzolok növelik a tervezési sokoldalúságot mind a tervezők, mind a kivitelezők számára. Mindig a megfelelő lámpatest család telepítési útmutatója alapján ellenőrizze a kompatibilitást a telepítés előtt.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Mindig ellenőrizze mind a tartozék, mind a kiválasztott lámpatest szerelési útmutatóját a telepítés előtt.
- Győződjön meg arról, hogy a mennyezet felülete elbírja a felszerelt lámpatest súlyát és rögzítési követelményeit.
- A telepítést képzett szakembernek kell elvégeznie a helyi biztonsági előírások és építési szabványok betartásával.

# Felületre szerelési kiegészítő

## Termék adatok

Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	640,5 mm
Teljes szélesség	640,5 mm
Teljes magasság	78,5 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	79 x 641 x 641 mm
Anyag	Alumínium
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	-
A tartozék színe	Fehér
Nettó tömeg (darab)	1,020 kg

  

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	RC159Z SMB W62L62
Teljes terméknév	RC159Z SMB W62L62
Full EOC	872016975215399
Rendelési kód	75215399
Cikkszám (12NC)	911401807887
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169752153
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169752221

## Méretezett rajza

