



Pinta-asennustarvike

RC159Z SMB W30L120

Accessory, White

Pinta-asennuskiinnikkeet tarjoavat kestävän ja tehokkaan ratkaisun uppoasennettavien valaisimien asentamiseen suoraan kiinteisiin kattoihin sellaisissa käyttökohteissa, joissa ripustusasennus ei ole mahdollista tai joissa ei ole T-listakattoa. Kiinnikkeet sopivat monille uppoasennettaville valaisimille ja mahdollistavat siistin ja ammattimaisen pinta-asennuksen valaistuksen laadusta tai ulkoasusta tinkimättä. Tarkasti suunniteltu rakenne takaa turvallisen asennuksen ja riittävän tilan johdotukselle, jolloin lopputuloksesta saadaan siisti ja saumaton. Kiinnikkeet tarjoavat joustavan ratkaisun projektisuunnitteluun mahdollistamalla uppoasennettavien valaisimien käytön sellaisissa käyttökohteissa, joissa kattoasennus ei ole mahdollista. Kiinnikkeet ovat yhteensopiva useiden valaisintuoteperheiden kanssa, kuten SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed ja Ledinaire Panel Gen5. Tämä vähentää eri valaisinversioiden tarvetta. Asentajaystävällisesti suunnitellut kiinnikkeet tarjoavat selkeän asennusprosessin, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja varmistaa luotettavan pitkäaikaisen toiminnan. Mahdollistamalla helpon muutoksen upotetusta asennustavasta pinta-asennukseen, pinta-asennuskiinnikkeet lisäävät suunnittelun joustavuutta sekä suunnittelijoille että asentajille. Katso aina valitun valaisinmallin asennusohjeet ja varmista yhteensopivuus ennen asennusta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tutustu aina sekä lisätarvikkeen että valitun valaisimen asennusohjeisiin ennen asennusta.
- Varmista, että kattopinta kestää asennetun valaisimen painon ja kiinnitysvaatimukset.
- Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö paikallisten turvallisuusmääräysten ja rakennusstandardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Mekaaniset tiedot ja runko			
Kokonaispituus	1 215,5 mm	Kokonaisleveys	315,5 mm
		Kokonaiskorkeus	78,5 mm

Pinta-asennustarvike

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	79 x 316 x 1216 mm
Materiaali	Alumiini
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	White
Nettopaino	1,260 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	RC159Z SMB W30L120
-------------------	--------------------

Tuoteversion nimi	RC159Z SMB W30L120
EOC-koodi	872016975216099
Sähkönumero	4151435
12NC-koodi	911401807987
12NC-koodi	911401807987
Sähkönumero	4151435
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169752160
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8720169752238

Mittapiirros

