



# Accessorio per montaggio superficiale

## RC159Z SMB W30L120

Accessory, Bianco

Le staffe per montaggio superficiale offrono una soluzione robusta ed efficiente per installare apparecchi di illuminazione normalmente incassati come montaggio superficiale direttamente su soffitti solidi, dove i sistemi di soffitto sospesi o modulari non sono disponibili. Progettate per supportare un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione incassati, le staffe consentono installazioni superficiali pulite e professionali senza compromettere la qualità del sistema o l'integrazione visiva. La loro interfaccia meccanica precisa garantisce un fissaggio sicuro e uno spazio interno sufficiente per il cablaggio, consentendo agli installatori di ottenere un risultato ordinato e continuo. Compatibili con diverse famiglie di apparecchi di illuminazione, tra cui SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed e Ledinaire Panel Gen5, le staffe offrono un approccio flessibile alla progettazione, consentendo l'utilizzo di apparecchi da incasso in ambienti dove l'integrazione a soffitto non è possibile. Questo riduce la necessità di ulteriori varianti di apparecchi di illuminazione e contribuisce a semplificare la gestione delle scorte. Pensati per la facilità di installazione, i supporti offrono un processo di montaggio intuitivo che permette un'installazione veloce e assicura prestazioni affidabili nel tempo. Consentendo una semplice trasformazione da incasso a superficie, le staffe per montaggio a soffitto offrono maggiore versatilità progettuale sia per progettisti che per installatori. Consulta sempre le istruzioni per l'installazione della famiglia di apparecchi illuminanti rilevante per confermare la compatibilità prima dell'installazione.

## Accessorio per montaggio superficiale

### Warnings and safety

- Leggi sempre le istruzioni di installazione sia dell'accessorio che dell'apparecchio di illuminazione selezionato prima dell'installazione.
- Verifica che la superficie del soffitto sia in grado di supportare il peso e i requisiti di fissaggio dell'apparecchio di illuminazione installato.
- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità con le normative di sicurezza locali e gli standard edilizi.

### Dati del prodotto

Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	1.215,5 mm
Larghezza complessiva	315,5 mm
Altezza complessiva	78,5 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	79 x 316 x 1216 mm
Materiale	Alluminio
e una gestione termica	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	-
Colore accessori	Bianco
Peso netto (Pezzo)	1,260 kg

  

Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RC159Z SMB W30L120
Nome completo prodotto	RC159Z SMB W30L120
Full EOC	872016975216099
Descrizione codice locale	75216099
Codice d'ordine	75216099
Codice materiale (12NC)	911401807987
Codice locale	75216099
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169752160
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169752238

### Disegno tecnico

