



Overflatemontert tilbehør

RC159Z SMB W30L120

Accessory, Hvit

Overflatemonterte braketter gir en robust og effektiv løsning for å installere innfelte armaturer direkte på massive tak der opphengte eller modulære taksystemer ikke er tilgjengelige. Brakettene er designet for å støtte et bredt spekter av innfelte armaturer og muliggjør ryddige og profesjonelle overflateinstallasjoner uten å kompromittere systemkvalitet eller visuell integrasjon. Den nøyaktige mekaniske utformingen sikrer trygg festing og nok plass til ledningsføring, slik at installatørene kan oppnå et pent og sømløst sluttresultat. Kompatibelt med flere armaturfamilier – inkludert SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed og Ledinaire Panel Gen5 – kan brakettene benyttes og gir fleksibilitet i prosjektdesign ved å muliggjøre bruk av innfelte armaturer i miljøer hvor takintegrasjon ikke er mulig. Dette reduserer behovet for flere armaturvarianter og bidrar til å minimere lagerkompleksiteten. Utformet for installatørens bekvemmelighet, har brakettene en enkel monteringsprosess som støtter rask installasjon og sikrer pålitelig ytelse over tid. Ved å muliggjøre enkel konvertering fra innfelte til overflatemonterte installasjoner, øker Surface Mounted Brackets designfleksibiliteten for både prosjekterende og installatører. Se alltid installasjonsinstruksjonene for den aktuelle armaturfamilien for å bekrefte kompatibilitet før installasjon.

Warnings and safety

- Konsulter alltid installasjonsinstruksjonene for både tilbehøret og den valgte armaturen før installasjon.
- Sørg for at takflaten tåler vekten og festekravene til den monterte armaturen.
- Installasjonen må utføres av kvalifisert personell i samsvar med lokale sikkerhetsforskrifter og bygningsstandarder.

Produktdata

Overflatemontert tilbehør

Mekanikk og innfatning

Total lengde	1 215,5 mm
Total bredde	315,5 mm
Total høyde	78,5 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	79 x 316 x 1216 mm
Materialer	Aluminium
Ingress beskyttelseskode	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
Tilbehørsfarge	Hvit
Nettvekt (stykk)	1,260 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC159Z SMB W30L120
Fullstendig produktnavn	RC159Z SMB W30L120
Full EOC	872016975216099
Lokal kodebeskrivelse	3307144
Bestillingskode	911401807987
Materialenr. (12NC)	911401807987
Lokal bestillingskode	3307144
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169752160
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169752238

Målskisse

