



Príslušenstvo pre prísadenú montáž

RC159Z SMB W30L120

Accessory, Biela

Držiaky pre prísadenú montáž poskytujú robustné a efektívne riešenie pre inštaláciu zapustených svietidiel priamo na pevné stropy, kde nie sú dostupné zavesené alebo modulárne stropné systémy. Navrhnuté na podporu širokej škály zapustených svietidiel, držiaky umožňujú úhľadnú a profesionálnu povrchovú inštaláciu bez kompromisov v kvalite systému alebo vizuálnej integrácii. Ich presné mechanické rozhranie zaručuje bezpečné uchytenie a dostatočný vnútorný priestor na zapojenie, čo umožňuje inštalátorom dosiahnuť úhľadný a bezšvový výsledok. Konzoly sú kompatibilné s viacerými rodinami svietidiel – vrátane SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed a Ledinaire Panel Gen5 – a ponúkajú flexibilný prístup k návrhu projektov tým, že umožňujú použitie zapustených svietidiel v prostrediach, kde integrácia do stropu nie je možná. Tým sa eliminuje potreba rozširovať sortiment svietidiel a zjednodušuje sa správa skladových zásob. Konzoly, navrhnuté s ohľadom na pohodlie inštalátorov, ponúkajú jednoduchý spôsob montáže, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a zároveň zaručuje spoľahlivý dlhodobý výkon. Umožnením jednoduchej konverzie svietidiel z zapustených na prísadené aplikácie konzoly zvyšujú dizajnovú flexibilitu pre špecifikátorov aj montérov. Vždy sa riadte inštaláčnymi pokynmi príslušnej rodiny svietidiel, aby ste si overili kompatibilitu pred inštaláciou.

Varovanie a ochrana

- Pred inštaláciou si vždy prečítajte inštaláčne pokyny príslušenstva aj vybraného svietidla.
- Uistite sa, že povrch stropu je dostatočne pevný na to, aby uniesol hmotnosť a požiadavky na upevnenie namontovaného svietidla.
- Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi a stavebnými normami.

Údaje o produkte

Príslušenstvo pre prísadenú montáž

Mechanické časti a teleso

Celková dĺžka	1 215,5 mm
Celková šírka	315,5 mm
Celková výška	78,5 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	79 x 316 x 1216 mm
Materiál	Hliník
Krytie IP	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	-
Farba príslušenstva	Biela
Čistá hmotnosť (kus)	1,260 kg

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC159Z SMB W30L120
Úplný názov produktu	RC159Z SMB W30L120
Úplný kód produktu	872016975216099
Objednávkový kód	75216099
Č. materiálu (12NC)	911401807987
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169752160
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8720169752238

Rozmerový obrázok

