



Акcesуар для поверхневого монтажу

RC159Z SMB W30L120

Accessory, Білий

Поверхневі кронштейни забезпечують надійне та ефективне рішення для встановлення вбудованих світильників безпосередньо на суцільні стелі, де недоступні підвісні або модульні стельові системи. Розроблені для підтримки широкого спектра вбудованих світильників, кронштейни забезпечують чистий і професійний поверхневий монтаж без шкоди для якості системи чи візуальної інтеграції. Їхній точний механічний інтерфейс забезпечує надійне кріплення та достатній простір для проводки, що дозволяє монтажникам досягти акуратного та безшовного результату. Сумісні з кількома сімействами світильників — включаючи SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed та Ledinaire Panel Gen5 — ці кронштейни пропонують гнучкий підхід до проектування, дозволяючи використовувати вбудовані світильники в умовах, де інтеграція у стелю неможлива. Це зменшує потребу в додаткових варіантах світильників і допомагає мінімізувати складність управління запасами. Розроблені для зручності монтажника, кронштейни мають простий процес монтажу, який забезпечує швидкий монтаж та надійну довгострокову роботу. Завдяки простому переходу з вбудованого на поверхневий монтаж, поверхневі кронштейни підвищують гнучкість дизайну для проектувальників і монтажників. Завжди ознайомлюйтеся з інструкцією з монтажу відповідної серії світильників, щоб перевірити сумісність перед встановленням.

Попередження та безпека

- Перед встановленням обов'язково ознайомтеся з інструкціями з монтажу як аксесуара, так і вибраного світильника.
- Переконайтеся, що поверхня стелі здатна витримати вагу та вимоги кріплення встановленого світильника.
- Монтаж має виконуватися кваліфікованим персоналом відповідно до місцевих норм безпеки та будівельних стандартів.

Дані про продукцію

Акcesуар для поверхневого монтажу

Механічні деталі й корпус

Загальна довжина	1 215,5 mm
Загальна ширина	315,5 mm
Загальна висота	78,5 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	79 x 316 x 1216 mm
Матеріал	Алюміній
Код захисту від проникнення	-
Код захисту від механічного впливу	-
Колір акcesуарів	Білий
Вага нетто (шт.)	1,260 kg

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	RC159Z SMB W30L120
Повна назва виробу	RC159Z SMB W30L120
Повний код виробу	872016975216099
Код замовлення	911401807987
Номер матеріалу (12NC)	911401807987
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8720169752160
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	10
EAN/UPC - корпус	8720169752238

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

Розміри

