

RC059Z SMB W30L120

911401808287



Accessory, White

Pinta-asennuskiinnikkeet tarjoavat kestäväen ja tehokkaan ratkaisun uppoasennettavien valaisimien asentamiseen suoraan kiinteisiin kattoihin sellaisissa käyttökohteissa, joissa ripustusasennus ei ole mahdollista tai joissa ei ole T-listakattoja. Kiinnikkeet sopivat monille uppoasennettaville valaisimille ja mahdollistavat siistin ja ammattimaisen pinta-asennuksen valaistuksen laadusta tai ulkoasusta tinkimättä. Tarkasti suunniteltu rakenne takaa turvallisen asennuksen ja riittävän tilan johdotukselle, jolloin lopputuloksesta saadaan siisti ja saumaton. Kiinnikkeet tarjoavat joustavan ratkaisun projektisuunnitteluun mahdollistamalla uppoasennettavien valaisimien käytön sellaisissa käyttökohteissa, joissa kattoasennus ei ole mahdollista. Kiinnikkeet ovat yhteensopiva useiden valaisintuoteperheiden kanssa, kuten SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed ja Ledinaire Panel Gen5. Tämä vähentää eri valaisinversioiden tarvetta. Asentajaystävällisesti suunnitellut kiinnikkeet tarjoavat selkeän asennusprosessin, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja varmistaa luotettavan pitkäaikaisen toiminnan. Mahdollistamalla helpon muutoksen upotetusta asennustavasta pinta-asennukseen, pinta-asennuskiinnikkeet lisäävät suunnittelun joustavuutta sekä suunnittelijoille että asentajille. Katso aina valitun valaisinmallin asennusohjeet ja varmista yhteensopivuus ennen asennusta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tutustu aina sekä lisätarvikkeen että valitun valaisimen asennusohjeisiin ennen asennusta.
- Varmista, että kattopinta kestää asennetun valaisimen painon ja kiinnitysvaatimukset.
- Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö paikallisten turvallisuusmääräysten ja rakennusstandardien mukaisesti.


Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	1 202 mm
Kokonaisleveys	302 mm
Kokonaiskorkeus	72 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	72 x 302 x 1202 mm
Materiaali	Alumiini
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	White
Nettopaino	0,820 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Mittapiirros



Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Tender text	Tender_Text_911401808287_fi_FI.txt	Lataa
Installation Instructions	Surface-mounted-MI-EU-RC059Z.pdf	Lataa