# Pinta-asennustarvike

## RC059Z SMB W30L120

Accessory, White

Pinta-asennuskiinnikkeet tarjoavat kestävän ja tehokkaan ratkaisun uppoasennettavien valaisimien asentamiseen suoraan kiinteisiin kattoihin sellaisissa käyttökohteissa, joissa ripustusasennus ei ole mahdollista tai joissa ei ole T-listakattoa. Kiinnikkeet sopivat monille uppoasennettaville valaisimille ja mahdollistavat siistin ja ammattimaisen pinta-asennuksen valaistuksen laadusta tai ulkoasusta tinkimättä. Tarkasti suunniteltu rakenne takaa turvallisen asennuksen ja riittävän tilan johdotukselle, jolloin lopputuloksesta saadaan siisti ja saumaton. Kiinnikkeet tarjoavat joustavan ratkaisun projektisuunnitteluun mahdollistamalla uppoasennettavien valaisimien käytön sellaisissa käyttökohteissa, joissa kattoasennus ei ole mahdollista. Kiinnikkeet ovat yhteensopiva useiden valaisintuoteperheiden kanssa, kuten SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed ja Ledinaire Panel Gen5. Tämä vähentää eri valaisinversioiden tarvetta. Asentajaystävällisesti suunnitellut kiinnikkeet tarjoavat selkeän asennusprosessin, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja varmistaa luotettavan pitkäaikaisen toiminnan. Mahdollistamalla helpon muutoksen upotetusta asennustavasta pinta-asennukseen, pinta-asennuskiinnikkeet lisäävät suunnittelun joustavuutta sekä suunnittelijoille että asentajille. Katso aina valitun valaisinmallin asennusohjeet ja varmista yhteensopivuus ennen asennusta.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Tutustu aina sekä lisätarvikkeen että valitun valaisimen asennusohjeisiin ennen asennusta.
- Varmista, että kattopinta kestää asennetun valaisimen painon ja kiinnitysvaatimukset.
- Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö paikallisten turvallisuusmääräysten ja rakennusstandardien mukaisesti.

## Tuotetiedot

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|---|---|
| **Kokonaispituus** | 1 202 mm |
| **Kokonaisleveys** | 302 mm |
| **Kokonaiskorkeus** | 72 mm |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

# Pinta-asennustarvike

| | |
|---|---|
| **Mitat (korkeus x leveys x syvyys)** | 72 x 302 x 1202 mm |
| **Materiaali** | Alumiini |
| **Suojausluokan koodi** | - |
| **Iskunkestävyysluokka** | - |
| **Lisävarusteen väri** | White |
| **Nettopaino** | 0,820 kg |

## Merkinnät ja luokitukset

| | |
|---|---|
| **CE-merkintä** | Kyllä |
| **RoHS-direktiivin mukainen** | Kyllä |

## Tuotetiedot

| | |
|---|---|
| **Tuoteversion nimi** | RC059Z SMB W30L120 |

| | |
|---|---|
| **Tuoteversion nimi** | RC059Z SMB W30L120 |
| **EOC-koodi** | 872016975219199 |
| **Sähkönumero** | 4151437 |
| **12NC-koodi** | 911401808287 |
| **12NC-koodi** | 911401808287 |
| **Sähkönumero** | 4151437 |
| **Pakkauksia laatikossa** | 1 |
| **Tuotepakkauksen EAN-koodi** | 8720169752191 |
| **Tuotepakkausten määrä laatikossa** | 10 |
| **Laatikon EAN-koodi** | 8720169752269 |

## Mittapiirros




© 2026 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.