



Accessory, Blanc

Les supports montés en surface offrent une solution robuste et efficace pour installer des luminaires encastrés directement sur des plafonds solides lorsque les systèmes de plafond suspendus ou modulaires ne sont pas disponibles. Conçus pour accueillir une large gamme de luminaires encastrés, les supports permettent des installations de surface soignées et professionnelles, sans compromettre la qualité du système ni l'intégration visuelle. Leur interface mécanique précise garantit une fixation sécurisée et un espace interne suffisant pour le câblage, permettant aux installateurs d'obtenir une finition impeccable et homogène. Compatibles avec plusieurs familles de luminaires — y compris SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed et Ledinaire Panel Gen5 — les supports offrent une approche flexible de la conception de projets en permettant l'utilisation de luminaires encastrés dans des environnements où l'intégration au plafond n'est pas possible. Cela réduit le besoin de variantes supplémentaires de luminaires et aide à minimiser la complexité des stocks. Conçus pour faciliter l'installation, les supports offrent un processus de montage simple qui permet une installation rapide tout en assurant une performance fiable à long terme. En permettant une conversion simple de l'application encastrée à l'application montée en surface, les supports montés en surface augmentent la flexibilité de conception pour les prescripteurs et les installateurs. Veuillez toujours consulter les instructions d'installation de la famille de luminaires concernée pour confirmer la compatibilité avant l'installation.

Mises en garde et sécurité

- Consultez toujours les instructions d'installation de l'accessoire et du luminaire sélectionné avant l'installation.
- Assurez-vous que la surface du plafond est capable de supporter le poids et les exigences de fixation du luminaire monté.
- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux réglementations locales de sécurité et aux normes de construction.

Mécanique et boîtier

Longueur totale	1 202 mm
Largeur totale	302 mm
Hauteur totale	72 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	72 x 302 x 1202 mm
Matériaux	Aluminium
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	Blanc
Poids net (pièce)	0,820 kg


Données du produit

Nom du produit de la commande	RC059Z SMB W30L120
Nom de produit complet	RC059Z SMB W30L120
Code EOC	872016975219199
Code de commande	75219199
Code 12NC	911401808287
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169752191
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169752269

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Schéma dimensionnel



Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_911401808287_fr_FR.txt	Téléchargements
Installation Instructions	Surface-mounted-MI-EU-RC059Z.pdf	Téléchargements