



Accessory, Wit

Opbouwbeugels bieden een robuuste en efficiënte oplossing voor het installeren van inbouwarmaturen als opbouwarmatuur direct op massieve plafonds waar hang- of modulaire plafondsysteem niet beschikbaar zijn. De beugels zijn ontworpen om een breed scala aan inbouwarmaturen te ondersteunen en maken het mogelijk deze als opbouwinstallatie netjes en professioneel te plaatsen, zonder afbreuk te doen aan de systeemkwaliteit of visuele integratie. Hun precieze mechanische interface zorgt voor een veilige bevestiging en voldoende interne ruimte voor bedrading, waardoor installateurs een strak en naadloos resultaat kunnen bereiken. Compatibel met meerdere armaturen families —waaronder SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed en Ledinaire Panel Gen5— bieden de beugels een flexibele projectoplossing door het gebruik van inbouwarmaturen mogelijk te maken in situaties waar plafondintegratie niet haalbaar is. Dit vermindert de noodzaak van extra armaturenvarianten en helpt de complexiteit van de voorraad te minimaliseren. Ontworpen voor het gemak van de installateur, beschikken de beugels over een eenvoudig montageproces dat snelle installatie mogelijk maakt en betrouwbare langetermijnprestaties garandeert. Door een eenvoudige conversie van inbouw- naar opbouwtoepassing mogelijk te maken, vergroten Oppervlaktegemonteerde Beugels de ontwerpflexibiliteit voor zowel ontwerpers als installateurs. Raadpleeg altijd de installatie-instructies van de betreffende armaturen familie om de compatibiliteit te bevestigen voordat je tot installatie overgaat.

Waarschuwingen en veiligheid

- Raadpleeg altijd de installatie-instructies van zowel het accessoire als de geselecteerde armatuur voor installatie.
- Zorg ervoor dat het plafondoppervlak het gewicht en de bevestigingsvereisten van de gemonteerde armatuur kan dragen.
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met lokale veiligheidsvoorschriften en bouwnormen.

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	1.202 mm
Totale breedte	302 mm
Totale hoogte	72 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	72 x 302 x 1202 mm
Materiaal	Aluminium
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Wit
Nettogewicht (per stuk)	0,820 kg


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RC059Z SMB W30L120
Volledige productnaam	RC059Z SMB W30L120
Full EOC	872016975219199
Bestelcode	8720169752191
Materiaalnr. (12NC)	911401808287
Lokale code	8720169752191
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169752191
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169752269

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Maatschets



Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	Surface-mounted-MI-EU-RC059Z.pdf	Downloaden
Tender text	Tender_Text_911401808287_nL_NL.txt	Downloaden