



# Acessório de montagem à superfície

## RC059Z SMB W60L120

Accessory, Branco

Os suportes para montagem à superfície oferecem uma solução robusta e eficiente para instalar luminárias encastradas diretamente em tetos sólidos, onde não existem sistemas de tetos suspensos ou modulares. Concebidos para suportar uma vasta gama de luminárias encastradas, os suportes permitem instalações de superfície limpas e profissionais, sem comprometer a qualidade do sistema ou a integração visual. A sua interface mecânica precisa garante uma fixação segura e espaço interno suficiente para a cablagem, permitindo aos instaladores obter um resultado limpo e sem falhas. Compatíveis com múltiplas famílias de luminárias—including SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed e Ledinaire Panel Gen5—os suportes oferecem uma abordagem flexível ao design do projeto, viabilizando a utilização de luminárias encastradas em ambientes onde a integração no teto não é possível. Isto reduz a necessidade de variantes adicionais de luminárias e contribui para minimizar a complexidade do inventário. Concebidos para a conveniência do instalador, os suportes dispõem de um processo de montagem direto que permite uma instalação rápida, assegurando simultaneamente um desempenho fiável a longo prazo. Ao permitir a conversão simples de luminárias de aplicação encastrada para montagem à superfície, Surface Mounted Brackets ampliam a flexibilidade do design tanto para especificadores como para instaladores. Consulte sempre as instruções de instalação da família relevante de luminárias para confirmar a compatibilidade antes da instalação.

## Acessório de montagem à superfície

### Avisos e Segurança

- Consulte sempre as instruções de instalação do acessório e da luminária selecionada antes da instalação.
- Certifique-se de que a superfície do teto é capaz de suportar o peso e os requisitos de fixação da luminária montada.
- A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado, de acordo com os regulamentos de segurança locais e as normas de construção.

### Dados do produto

Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	1.202 mm
Largura total	602 mm
Altura total	72 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	72 x 602 x 1202 mm
Material	Alumínio
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Cor do acessório	Branco
Peso líquido (Peça)	0,960 kg

### Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RC059Z SMB W60L120
Nome do produto completo	RC059Z SMB W60L120
Código do produto completo	872016975220799
Código de encomenda	75220799
N.º material (12NC)	911401808387
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169752207
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8720169752276

### Desenho dimensional

