



Accesoriu montat la suprafață

RC059Z SMB W60L120

Accessory, Alb

Suporturile de montaj la suprafață oferă o soluție robustă și eficientă pentru instalarea aparatelor de iluminat încastate direct pe plafoane solide, în lipsa sistemelor suspendate sau modulare de tavan. Proiectate pentru a susține o gamă largă de aparate de iluminat încastate, suporturile permit montaj la suprafață curat și profesional, fără a compromite calitatea sistemului sau integrarea vizuală. Interfașele mecanice precise asigură o atașare sigură și un spațiu intern suficient pentru cablaj, permițând instalatorilor să obțină un rezultat estetic și fără întreruperi. Compatibile cu diverse familii de aparate de iluminat—inclusiv SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed și Ledinaire Panel Gen5—suporturile oferă o soluție flexibilă de proiectare, permițând utilizarea aparatelor de iluminat încastate în spații în care integrarea în tavan nu este posibilă. Acest lucru reduce necesitatea unor variante suplimentare de aparate de iluminat și ajută la minimizarea complexității stocului. Proiectate pentru a facilita instalarea, suporturile dispun de un proces de montare simplificat care permite o instalare rapidă și asigură performanță fiabilă pe termen lung. Prin facilitarea unei conversii simple de la montare încastată la montare la suprafață, suporturile montate la suprafață cresc versatilitatea designului atât pentru specifice, cât și pentru instalatori. Consultați întotdeauna instrucțiunile de instalare ale familiei de aparate de iluminat relevante pentru a confirma compatibilitatea înainte de instalare.

Warnings and safety

- Consultați întotdeauna instrucțiunile de instalare atât ale accesoriului, cât și ale aparatului de iluminat selectat, înainte de instalare.
- Asigurați-vă că suprafața tavanului poate susține greutatea și cerințele de fixare ale aparatului de iluminat montat.
- Instalarea trebuie să fie efectuată de personal calificat, în conformitate cu reglementările locale de siguranță și standardele de construcție.

Accesoriu montat la suprafață

Catalog de date

Sistem mecanic și carcasă	
Lungime totală	1.202 mm
Lățime totală	602 mm
Înălțime totală	72 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	72 x 602 x 1202 mm
Material	Aluminiu
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	-
Culoare accesoriu	Alb
Greutate netă (bucată)	0,960 kg

Aprobare și aplicabilitate	
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	RC059Z SMB W60L120
Numele complet al produsului	RC059Z SMB W60L120
Full EOC	872016975220799
Cod de comandă	75220799
Număr material (12NC)	911401808387
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169752207
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8720169752276

Cote

