

RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

911401809287



Accessory, Gris

Plaster Ceiling Clips (PCV) proporcionan una solución segura, eficiente y visualmente integrada para instalar luminarias empotradas compatibles en techos de pladur. Diseñados específicamente para estructuras de techo sólidas y de yeso, los clips garantizan una fijación mecánica estable sin necesidad de marcos de techo adicionales ni herrajes de montaje complejos. Su ajuste preciso y la fuerza de sujeción diseñada mantienen la luminaria firmemente en su lugar, mientras permiten una apariencia limpia y a ras que preserve la integridad estética del plano del techo. Compatibles con varias familias de luminarias empotradas, incluyendo SlimBlend, CoreLine Panel Gen6 y Ledinaire Panel Gen5, los clips permiten a los instaladores integrar luminarias empotradas con confianza en áreas donde los techos tradicionales tipo T grid o modulares no están disponibles. Gracias a su método de instalación simple e intuitivo, Plaster Ceiling Clips reducen el tiempo de instalación y eliminan pasos innecesarios en obra, lo que los hace ideales tanto para proyectos de renovación como para nuevas construcciones. Ofrecen un rendimiento fiable a largo plazo con materiales duraderos probados según los estándares de calidad de Signify. Consulta siempre las instrucciones de instalación de la familia de luminarias seleccionada para confirmar la compatibilidad y garantizar una instalación correcta en techos de panel de yeso.

Advertencias y seguridad

- Verifica siempre la idoneidad del techo y sigue las instrucciones de instalación tanto del clip como de la luminaria.
- Asegúrate de que la estructura de panel de yeso pueda soportar la luminaria montada de forma segura.
- La instalación debe realizarse por personal cualificado y conforme a la normativa local de edificación.

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	55 mm
Anchura global	29 mm
Altura global	33 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	33 x 29 x 55 mm
Material	Acero
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	-
Color de accesorio	Gris
Peso neto (pieza)	0,025 kg


Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Nombre completo del producto	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Full EOC	872016975248199
Código de pedido	75248199
Código 12NC	911401809287
Cantidad por paquete	4
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169752481
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169752535

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Plano de dimensiones



Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Tender text	Tender_Text_911401809287_es_ES.txt	Descargar
Installation Instructions	RC159Z-Plaster-Ceiling-SMB-Installation-instruction.pdf	Descargar

