



# Lisävaruste kipsilevykatolle

## RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

Accessory, Gray

Kipsilevykattoklipseillä (PCV) yhteensopivat uppoasennettavat valaisimet voidaan asentaa kipsilevykattoihin turvallisesti, tehokkaasti ja tyylikkäästi. Klipsit on suunniteltu erityisesti kiinteille ja rapatuille kattorakenteille. Ne varmistavat vankan asennuksen ilman lisäkehikoita tai muita varusteita. Klipsit istuvat napakasti, pitävät valaisimen tukevasti paikallaan ja mahdollistavat siistin ja tasaisen lopputuloksen. Klipsien avulla uppoasennettavat valaisimet voidaan asentaa myös sellaisiin kohteisiin, joissa ei ole T-listakattoa. Klipsit soveltuvat useimmille valaisintuoteperheille, kuten SlimBlend, CoreLine Panel Gen6 ja Ledinaire Panel Gen5. Intuiitiiviset kipsilevykattoklipsit vähentävät asennusaikaa ja sopivat erinomaisesti niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Kestävästä materiaalista valmistetut tuotteet on testattu Signifyn laatustandardien mukaisesti, joten ne tarjoavat pitkäikäisen ja laadukkaan ratkaisun. Varmista yhteensopivuus ja oikea asennustapa valaisintuoteperheen asennusohjeista kipsilevykattoon asennettaessa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Varmista aina soveltuvuus katolle ja noudata sekä klipsin että valaisimen asennusohjeita.
- Varmista, että kipsilevyrakente kestää valaisimen turvallisesti.
- Vain pätevä ammattihenkilö saa suorittaa asennuksen, ja se on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti.

### Tuotetiedot

Mekaaniset tiedot ja runko		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	
Kokonaispituus	55 mm	Materiaali	Teräs
Kokonaisleveys	29 mm	Suojausluokan koodi	-
Kokonaiskorkeus	33 mm	Iskunkestävyyssluokka	-

## Lisävaruste kipsilevykatolle

Lisävarusteen väri	Gray
Nettopaino	0,025 kg
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
<b>Tuotetiedot</b>	
Tuotteen nimi	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Tuotteen nimi	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
EOC-koodi	872016975248199

Sähkönumero	4151442
12NC-koodi	911401809287
12NC-koodi	911401809287
Sähkönumero	4151442
Pakkauksia laatikossa	4
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169752481
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8720169752535

## Mittapiirros

