

RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

911401809287



Accessory, Gris

Les clips de plafond en plâtre (PCV) offrent une solution sécurisée, efficace et visuellement intégrée pour installer des luminaires encastrés compatibles dans les plafonds en plaques de plâtre. Conçus spécifiquement pour les structures de plafond solides et en plâtre, les clips assurent une fixation mécanique stable sans nécessiter de cadres de plafond supplémentaires ou de matériel de montage complexe. Leur ajustement précis et leur force de serrage conçue maintiennent le luminaire fermement en place, tout en permettant un aspect propre et affleurant qui préserve l'intégrité esthétique de la surface du plafond. Compatibles avec plusieurs familles de luminaires encastrés, notamment SlimBlend, CoreLine Panel Gen6 et Ledinaire Panel Gen5, les clips permettent aux installateurs d'intégrer en toute confiance des luminaires encastrés dans des zones où les plafonds traditionnels en grille en T ou modulaires ne sont pas disponibles. Grâce à leur méthode d'installation simple et intuitive, Plaster Ceiling Clips réduisent le temps d'installation et éliminent les étapes inutiles sur site, les rendant idéaux aussi bien pour les rénovations que pour les projets de construction neuve. Ils offrent des performances fiables à long terme grâce à des matériaux durables testés selon les normes de qualité Signify. Consultez toujours les instructions d'installation de la famille de luminaires sélectionnée pour vérifier la compatibilité et garantir une installation correcte dans les plafonds en plaques de plâtre.

Mises en garde et sécurité

- Vérifiez toujours la compatibilité du plafond et suivez les instructions d'installation pour le clip et le luminaire.
- Assurez-vous que la structure en plaques de plâtre peut supporter en toute sécurité le luminaire monté.
- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et conformément à la réglementation locale en vigueur.

Mécanique et boîtier

Longueur totale	55 mm
Largeur totale	29 mm
Hauteur totale	33 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	33 x 29 x 55 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	Gris
Poids net (pièce)	0,025 kg


Données du produit

Nom du produit de la commande	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Nom de produit complet	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Code EOC	872016975248199
Code de commande	75248199
Code 12NC	911401809287
Numérateur - Quantité par kit	4
Code EAN - Produit/Boîte	8720169752481
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169752535

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Schéma dimensionnel



Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	RC159Z-Plaster-Ceiling-SMB-Installation-instruction.pdf	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_911401809287_fr_FR.txt	Téléchargements