



# Akcesorium do sufitów z płyt gipsowo-kartonowych

## RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

Accessory, Szary

Klipsy do sufitów gipsowych (PCV) zapewniają bezpieczne, efektywne i estetycznie zintegrowane rozwiązanie do instalacji kompatybilnych opraw wpuszczanych w sufitach z płyt gipsowych. Stworzone specjalnie do sufitów pełnych oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, klipsy zapewniają stabilne, mechaniczne mocowanie bez konieczności stosowania dodatkowych ram sufitowych ani złożonych systemów montażowych. Ich precyzyjne dopasowanie oraz zaprojektowana siła zaciskania utrzymują oprawę oświetleniową stabilnie na miejscu, jednocześnie zapewniając czysty, równy wygląd, który zachowuje estetyczną integralność płaszczyzny sufitu. Klipsy są kompatybilne z kilkoma rodzinami opraw wpuszczanych, w tym SlimBlend, CoreLine Panel Gen6 oraz Ledinaire Panel Gen5, i umożliwiają instalatorom pewną integrację opraw wpuszczanych w miejscach, gdzie nie ma tradycyjnych sufitów z siatką T lub sufitów modułowych. Dzięki prostemu i intuicyjnemu sposobowi montażu, klipsy do sufitów gipsowych skracają czas instalacji i eliminują zbędne czynności na miejscu, czyniąc je idealnym rozwiązaniem zarówno dla projektów modernizacyjnych, jak i nowych inwestycji. Gwarantują długotrwałą niezawodność dzięki trwałym materiałom testowanym zgodnie ze standardami jakości Signify. Zawsze zapoznaj się z instrukcją montażu wybranej rodziny opraw oświetleniowych, aby potwierdzić kompatybilność i zapewnić prawidłowy montaż w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zawsze sprawdzaj, czy sufit nadaje się do montażu i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji zarówno klipsu, jak i oprawy.
- Upewnij się, że konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych może bezpiecznie podtrzymać zamontowaną oprawę oświetleniową.
- Montaż musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel i zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

# Akcesorium do sufitów z płyt gipsowo-kartonowych

## Dane produktu

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	55 mm
Całkowita szerokość	29 mm
Całkowita wysokość	33 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	33 x 29 x 55 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Szary
Waga netto (szt.)	0,025 kg

  

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Pełna nazwa produktu	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Full EOC	872016975248199
Kod zamówienia	75248199
Materiał Nr (12NC)	911401809287
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	4
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169752481
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169752535

## Rysunki techniczne

