



# Acessório para Teto de Gesso Cartonado

## RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

Accessory, Cinzento

Os Clipes para Tectos de Gesso (PCV) oferecem uma solução segura, eficiente e visualmente integrada para instalar luminárias encastradas compatíveis em tectos de gesso cartonado. Concebidos especificamente para estruturas de teto sólidas e de gesso, os clipes garantem uma fixação mecânica estável, dispensando a necessidade de armações de teto adicionais ou de acessórios de montagem complexos. O encaixe preciso e a força de fixação projetada mantêm a luminária firmemente no lugar, ao mesmo tempo que proporcionam uma aparência limpa e nivelada, preservando a integridade estética do plano do teto. Compatíveis com várias famílias de luminárias de encastrar, incluindo SlimBlend, CoreLine Panel Gen6 e Ledinaire Panel Gen5, os clipes permitem que os instaladores integrem com confiança luminárias de encastrar em áreas onde não estão disponíveis tetos tradicionais com grelha em T ou tetos modulares. Graças ao seu método de instalação simples e intuitivo, os clipes reduzem o tempo de instalação e eliminam passos desnecessários no local, tornando-os ideais tanto para projectos de renovação como de construção nova. Proporcionam um desempenho fiável a longo prazo com materiais duradouros testados de acordo com as normas de qualidade Signify. Consulte sempre as instruções de instalação da família de luminárias selecionada para confirmar a compatibilidade e garantir a instalação correta em tetos de gesso cartonado.

### Avisos e Segurança

- Verifique sempre a adequação do teto e siga as instruções de instalação tanto para o clip de fixação quanto para a luminária.
- Certifique-se de que a estrutura de gesso cartonado pode suportar a luminária instalada em segurança.
- A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado e de acordo com os regulamentos de construção locais.

### Dados do produto

## Acessório para Teto de Gesso Cartonado

### Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	55 mm
Largura total	29 mm
Altura total	33 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	33 x 29 x 55 mm
Material	Aço
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Cor do acessório	Cinzent
Peso líquido (Peça)	0,025 kg

### Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Nome do produto completo	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Código do produto completo	872016975248199
Código de encomenda	75248199
N.º material (12NC)	911401809287
Numerador – Quantidade por embalagem	4
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169752481
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8720169752535

### Desenho dimensional

