CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Alumínio, Preto, IK03 | 0,3 J

CoreLine Recessed Spot gen2 cumpre a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. O seu design modular permite a opção "configuração à medida" que melhor responde às suas necessidades específicas. A gama oferece um amplo leque de seleção de cor da luz (CCT), fluxo luminoso, acabamento de cor, tipos de estrutura e opções de conectividade. O design compacto e leve da CoreLine Recessed Spot gen2, que incorpora sempre um conetor de encaixe que permite a cablagem de entrada/saída e suporta uma vasta gama de diâmetros de fios/área de secção transversal, torna a instalação sem problemas. A elevada qualidade da luz, as inúmeras opções de conetividade, a longa vida útil da luminária e a elevada eficácia do sistema fazem do CoreLine Recessed Spot gen2 uma solução de realce ideal para as suas aplicações de iluminação pontual em interiores.

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e cablada de acordo com os regulamentos elétricos da IEE ou os requisitos nacionais mais recentes, conforme as instruções de montagem do produto.

Dados do produto

Informações gerais	
Escala de valor	Performance

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz
Classe de proteção IEC	-

Características mecânicas e compartimento	
Altura total	29 mm

CoreLine Recessed Spot gen2

Diâmetro global	95 mm
Material	Alumínio
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Cor do acessório	Preto
Ângulo	20°
Peso líquido (Peça)	0,060 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Nome do produto completo	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Código do produto completo	871951493849699
Código de encomenda	93849699
N.º material (12NC)	911401811884
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514938496
Numerador – Embalagens por caixa exterior	18
EAN/UPC - Caso	8719514938601

© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.