



CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, IK03 | 0,3 J

Το CoreLine Recessed Spot gen2 προσφέρει την υπόσχεση CoreLine για καινοτόμα, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Ο προσαρμοζόμενος σχεδιασμός του, επιτρέπει την επιλογή "προσαρμογή στα μέτρα σας" που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Η σειρά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε χρώμα φωτός (CCT), απόδοση φωτισμού, φινιρίσμα χρώματος, τύπους πλαισίου και επιλογές συνδεσιμότητας. Ο συμπαγής και lite σχεδιασμός του CoreLine Recessed Spot gen2, που ενσωματώνει πάντα έναν σύνδεσμο ώθησης που επιτρέπει την καλωδίωση εισόδου/εξόδου με βρόχο και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα διαμέτρων σύρματος/διατομής, καθιστά την εγκατάσταση εύκολη και χωρίς προβλήματα. Η υψηλή ποιότητα φωτισμού, οι πολυάριθμες επιλογές συνδεσιμότητας, η μεγάλη διάρκεια ζωής του φωτιστικού και η υψηλή απόδοση του συστήματος καθιστούν το CoreLine Recessed Spot gen2 μια ιδανική λύση έμφασης για τις εφαρμογές σποτ φωτισμού εσωτερικού χώρου.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθεται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του προϊόντος.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου - V

Line Frequency - Hz

CoreLine Recessed Spot gen2

Κατηγορία προστασίας IEC	-
--------------------------	---

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Συνολικό μήκος	95 mm
Συνολικό πλάτος	95 mm
Συνολικό ύψος	29 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	29 x 95 x 95 mm
Υλικό	Αλουμίνιο
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	-
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK03 [0,3 J]
Χρώμα εξαρτήματος	Αλουμίνιο
Γωνία	20°
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,060 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση CE	Ναι
------------	-----

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
---------------------------------------	-----

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU
Πλήρες όνομα προϊόντος	RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU
Full EOC	871951493851999
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	RS150ZCSQADD8A
Κωδικός παραγωγέας	93851999
Αρ. υλικού (12NC)	911401812084
Τοπικός κωδικός	RS150ZCSQADD8A
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514938519
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	18
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514938625

