



CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH HALOX100

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Αλουμίνιο, Λευκό, IK03 | 0,3 J

Το CoreLine Recessed Spot gen2 προσφέρει την υπόσχεση CoreLine για καινοτόμα, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Ο προσαρμοζόμενος σχεδιασμός του, επιτρέπει την επιλογή "προσαρμογή στα μέτρα σας" που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Η σειρά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε χρώμα φωτός (CCT), απόδοση φωτισμού, φινιρίσμα χρώματος, τύπους πλαισίου και επιλογές συνδεσιμότητας. Ο συμπαγής και lite σχεδιασμός του CoreLine Recessed Spot gen2, που ενσωματώνει πάντα έναν σύνδεσμο ώθησης που επιτρέπει την καλωδίωση εισόδου/εξόδου με βρόχο και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα διαμέτρων σύρματος/διατομής, καθιστά την εγκατάσταση εύκολη και χωρίς προβλήματα. Η υψηλή ποιότητα φωτισμού, οι πολυάριθμες επιλογές συνδεσιμότητας, η μεγάλη διάρκεια ζωής του φωτιστικού και η υψηλή απόδοση του συστήματος καθιστούν το CoreLine Recessed Spot gen2 μια ιδανική λύση έμφασης για τις εφαρμογές σποτ φωτισμού εσωτερικού χώρου.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθεται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του προϊόντος.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κλίμακα αξίας	Υψηλής απόδοσης	Τάση εισόδου	- V
		Line Frequency	- Hz

CoreLine Recessed Spot gen2

Κατηγορία προστασίας IEC	-
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Συνολικό ύψος	29 mm
Συνολική διάμετρος	95 mm
Υλικό	Αλουμίνιο
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	-
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK03 [0,3 J]
Χρώμα εξαρτήματος	Λευκό
Γωνία	20°
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,060 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH HALOX100
Πλήρες όνομα προϊόντος	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH HALOX100
Full EOC	871951493853399
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	RS150ZCRAD8WH1
Κωδικός παραγγελίας	93853399
Αρ. υλικού (12NC)	911401812284
Τοπικός κωδικός	RS150ZCRAD8WH1
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514938533
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	18
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514938649

