



Vodotesné tubulárne svietidlo CoreLine gen2, Accessory, Oceľ

CoreLine Tubular Waterproof spĺňa sľub CoreLine o inovatívnych, ľahko použiteľných a vysoko kvalitných svietidlách. Spoľahlivé a efektívne svietidlo s veľmi dlhou životnosťou, CoreLine Tubular Waterproof, sa dodáva v dvoch verziách, aby spĺňalo potreby rôznych aplikácií. Svietidlo odolné voči amoniaku (PMMA trubicou) je vhodné na osvetlenie zvierat, hospodárskych zvierat a potravín, zatiaľ čo verzia s PC trubicou ponúka moderný a priemyselný dizajn, ktorý je vhodný pre širokú škálu aplikácií všeobecného osvetlenia. Obe verzie sú dodávané s výraznou ochranou proti prachu, vode a nárazom, vďaka čomu sú relevantné pre špecifické aplikácie. Trubicové vodotesné svietidlá CoreLine WT210C sľubujú úsporu energie a menej údržby. Vďaka predinštalovanej kabeláži a externému konektoru ich možno nainštalovať takmer okamžite a bez použitia náradia, čo znamená, že svietidlo nevyžaduje otváranie. Tieto vodeodolné osvetľovacie riešenia sa dajú flexibilne namontovať na stropy alebo zavesiť v interiéri aj (chránenom) exteriéri. V tejto rade je k dispozícii aj možnosť zapnutia/vypnutia, stmievania DALI a možnosť Interact ready s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou, ktorú možno použiť s bránami, senzormi a softvérom Interact.

Všeobecné informácie

Hodnotový rebríček	Výkon
--------------------	-------

Mechanické časti a teleso


Celková dĺžka	1 100 mm
Celková šírka	21,5 mm
Celková výška	11 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	11 x 22 x 1100 mm
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Farba príslušenstva	Oceľ
Čistá hmotnosť (kus)	0,320 kg

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
-----------	-----

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Rozmerový obrázok



Údaje o udržateľnosti

Trieda opravy	Trieda opráv D: tento výrobok nie je určený na opravu.
---------------	--

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	WT210Z G2 SC
Úplný názov produktu	WT210Z G2 SC
Úplný kód produktu	872110332966099
Objednávkový kód	32966099
Č. materiálu (12NC)	911401828288
Čitateľ - množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC - produkt/puzdro	8721103329660
Čitateľ - počet balení v krabici	50
EAN/UPC - balenie	8721103329837

Súvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Názov dokumentu	Stiahnuť
Tender text	Tender_Text_911401828288_sk_SK.txt	Stiahnuť 

