

SM155Z Suspension set CL fastset

911401856685



CoreLine FastSet, surface-mounted, Accessory

Philips CoreLine FastSet est un remplacement LED économe en énergie, à rapport 1:1, pour les luminaires conventionnels montés en surface à l'intérieur. Avec des flux lumineux identiques à ceux de l'éclairage fluorescent, il n'est pas nécessaire de faire de nouveaux calculs d'éclairage pour les projets de remplacement : grâce à la conception tout-en-un, vous pouvez basculer entre les températures de couleur proximale (CCT) et le flux lumineux dans le même luminaire en fonction de vos besoins exacts. L'installation de ces luminaires LED en saillie est également rapide et flexible, avec le choix entre un câblage traversant simple, ou une entrée de câble par le côté ou l'arrière du luminaire. Cela signifie que les luminaires LED CoreLine FastSet pour montage en surface sont faciles à installer en luminaire autonome, directement sur la surface ou à l'aide de supports. Vous pouvez également créer une ligne de lumière grâce aux embouts droits et au montage tête à tête. Il est également facile de les connecter à d'autres luminaires CoreLine Fastset pour créer des lignes lumineuses harmonieuses. Si vous en avez besoin, des accessoires sont également disponibles pour adapter les équipements CoreLine au montage suspendu. Comme on peut s'y attendre de la part de Philips, la sécurité est intégrée à chaque luminaire CoreLine FastSet. Non seulement les modèles IP44 et IK06 protègent contre les chocs accidentels, mais les goupilles de sécurité imperdables situées sur le couvercle du luminaire l'empêchent également de

tomber. Des options Interact Ready sont disponibles pour les applications d'éclairage intelligent. Ainsi, avec les luminaires LED montés en surface CoreLine FastSet, vous disposez de la solution idéale pour les zones à forte circulation telles que les couloirs et l'éclairage des escaliers.

Informations générales

Valeur ajoutée	Performance
----------------	-------------

Mécanique et boîtier

Hauteur totale	1'500 mm
Diamètre total	12 mm
Matériaux	Acier inoxydable
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	Acier
Poids net (pièce)	0.060 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	SM155Z Suspension set CL fastset
Nom de produit complet	SM155Z Suspension set CL fastset
Code EOC	872016951322899
Code de commande	8720169513228
Code 12NC	911401856685
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169513228
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169513235

Schéma dimensionnel



Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_911401856685_fr_CH.txt	Téléchargements 

