

SM155Z Suspension set CL fastset

911401856685



CoreLine Fastset, Accessory

CoreLine FastSet er en 1:1-erstatning med energieffektivt LED-lys for konvensjonelle overflatemonterte lys innendørs. Den har nøyaktig de samme lumenpakkene som lysrørbelysning, så du slipper å gjøre nye belysningsberegninger for ettermonteringsprosjekter – takket være alt-i-ett-designen kan du bytte mellom korrelerte fargetemperaturer (CCT) og lumenpakken i samme armatur i tråd med dine nøyaktige behov. Disse overflatemonterte LED-lysene kan monteres raskt og fleksibelt med alternativer for enkel gjennomkobling eller kabelinnføring fra siden eller baksiden av armaturen. Det betyr at overflatemonterte CoreLine FastSet-lys til innendørs bruk er enkle å montere som frittstående armaturer, enten direkte på den overflatemonterte lampen eller med braketter. Du kan også lage en lyslinje takket være rette endestykker med hode-til-hode-montering. Det er også enkelt å koble dem til andre CoreLine Fastset-armaturer for å skape harmoniske lyslinjer. Skulle du trenge det, finnes det også tilbehør for å tilpasse CoreLine-armaturer for hengende montering. Som du forventer av Philips, er alle CoreLine FastSet-armaturer utformet med tanke på sikkerhet. Ikke bare er de IP44- og IK06-klassifisert med beskyttelse mot utilsiktede støt, men de sikrede splintene forhindrer også at de faller ned. Interact Ready-alternativer er tilgjengelige for bruksområder innen smart belysning. Overflatemonterte CoreLine FastSet-LED-lys er altså en perfekt løsning for områder med høy gjennomgang, for eksempel ganger og trappehus.

Generell informasjon

Verditrapp	Effekt
------------	--------

Mekanikk og innfatning

Total høyde	1 500 mm
Total diameter	12 mm
Materialer	Rustfritt stål
Ingress beskyttelseskode	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
Tilbehørsfarge	Stål
Nettovekt (stykk)	0,060 kg

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SM155Z Suspension set CL fastset
Fullstendig produktnavn	SM155Z Suspension set CL fastset
Full EOC	872016951322899
Lokal kodebeskrivelse	3300499
Bestillingskode	911401856685
Materialenr. (12NC)	911401856685
Lokal bestillingskode	3300499
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169513228
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8720169513235

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Målskisse



Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Tender text	Tender_Text_911401856685_no_NO.txt	Last ned 