



# Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

## RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA

Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje, 34 W, 4260 lm, 6500 K

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

### Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

### Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Fuente de luz reemplazable	No		≥80
Controlador incluido	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Nivel	Valor	Voltaje de entrada	100 a 277 V
		Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
		Corriente de irrupción	10,24 A
		Tiempo de irrupción	0,027 ms
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	34 W
Flujo luminoso	4.260 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W		

## Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
<b>Controles y atenuación</b>	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Salida lumínica constante	No
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	34 mm
Código de protección de ingreso	IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables]
Peso neto (pieza)	1,500 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>	
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA
Full EOC	872016951372399
Código del pedido	911401858085
N.º de material (12NC)	911401858085
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169513723
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169513808

