



CoreLine Industriarmatur

WT210Z SC

CoreLine Industriarmatur, Accessory, Stål

CoreLine Industriarmatur lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Coreline Industriarmatur er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesformål. Det ammoniakbestandige og forseglede lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner har høj beskyttelse mod støv, vand og stød, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. CoreLine Industriarmatur WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. Samtidig kan de installeres på næsten ingen tid og uden værktøj, takket være forudinstalleret ledningsgennemføring og et eksternt stik, hvilket betyder, at lysarmaturet ikke skal åbnes. Disse vandtætte belysningsløsninger er fleksible at montere i loftet eller ophængt i både indendørs og udendørs miljøer.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Mekanik og armaturhus | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| Værditrappe | ydelse | Samlet længde | 28,8 mm |
| | | Samlet bredde | 18,6 mm |
| | | Samlet højde | 1.000 mm |
| | | Mål (højde x bredde x dybde) | 1000 x 19 x 29 mm |
| | | Materiale | Rustfrit stål |
| | | Kode for indtrængningsbeskyttelse | - |
| | | Kode for mekanisk stødbeskyttelse | - |
| | | Farve på tilbehør | Stål |

CoreLine Industriarmatur

| | |
|---|-----------|
| Nettovægt (stykke) | 0,170 kg |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| CE-mærke | Ja |
| EU RoHS-godkendt | Ja |
| Produktdata | |
| Ordreprodukt navn | WT210Z SC |
| Det fulde produkt navn | WT210Z SC |

| | |
|--|-----------------|
| Full EOC | 871951495611799 |
| Ordrekode | 911401867884 |
| Materialenr. (12NC) | 911401867884 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8719514956117 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 100 |
| EAN/UPC – kasse | 8719514956131 |

Målskitse

