



CoreLine Waterdicht Tubular, Accessory, Staal

CoreLine Tubular Waterproof lost de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen in. CoreLine Tubular Waterproof is een betrouwbare, efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur en is verkrijgbaar in twee versies om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen. De ammoniakbestendige en verzegelde armatuur (PMMA-buis) is geschikt voor toepassingen op het gebied van dierverlichting, veehouderij en levensmiddelen, terwijl de PC-versie een modern en industrieel ontwerp biedt dat geschikt is voor een groot aantal algemene verlichtingstoepassingen. Beide versies worden geleverd met aanzienlijke stof-, water- en schokbescherming, waardoor ze relevant zijn voor specifieke toepassingen. CoreLine Tubular Waterproof WT210C armaturen beloven energiebesparing en minder onderhoud. Tegelijkertijd kunnen ze in een mum van tijd en zonder gereedschap worden geïnstalleerd, dankzij de vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading en een externe connector, waardoor de armatuur niet hoeft te worden geopend. Deze waterdichte verlichtingsoplossingen zijn flexibel te monteren aan plafonds of te hangen, zowel binnen als buiten.

Algemene informatie

Waardeschaal	Beter
--------------	-------


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	28,8 mm
Totale breedte	18,6 mm
Totale hoogte	1.000 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	1000 x 19 x 29 mm
Materiaal	Roestvast staal
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Staal
Nettogewicht (per stuk)	0,170 kg

Maatschets



Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Tender text	Tender_Text_911401867884_nI_BE.txt	Downloaden

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WT210Z SC
Volledige productnaam	WT210Z SC
Full EOC	871951495611799
Bestelcode	8719514956117
Materiaalnr. (12NC)	911401867884
Lokale code	8719514956117
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514956117
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8719514956131