



CoreLine tubular waterproof

WT210Z SC

CoreLine tubular waterproof, Accessory, Stal

Oprawa CoreLine Tubular Waterproof spełnia obietnicę CoreLine dotyczącą innowacyjnych, łatwych w użyciu i wysokiej jakości opraw oświetleniowych. Niezawodna, wydajna oprawa o bardzo długiej trwałości CoreLine Tubular Waterproof jest dostępna w dwóch wersjach spełniających wymagania różnych zastosowań. Odporna na amoniak i szczelna oprawa (tuba z PMMA) jest odpowiednia do oświetlania hodowli zwierząt i zastosowań w przemyśle spożywczym, natomiast wersja PC oferuje nowoczesne i przemysłowe wzornictwo, które jest odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań w oświetleniu ogólnym. Obie wersje są w znacznym stopniu zabezpieczone przed pyłem, wodą i uderzeniami, co czyni je odpowiednimi do określonych zastosowań. Wodoodporne oprawy CoreLine Tubular WT210C zapewniają oszczędność energii i mniejsze wymagania w zakresie konserwacji. Jednocześnie można je zainstalować w krótkim czasie i bez użycia narzędzi, dzięki wstępnie zainstalowanemu przewodowi przelotowemu i złączu zewnętrznemu, co oznacza, że oprawa nie wymaga otwierania. Te wodoodporne rozwiązania oświetleniowe są elastyczne i można je montować na sufitach lub podwieszać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość linii	
Tier	Wydajność		- Hz
		Klasa ochrony IEC	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Napięcie wejściowe	- V	Całkowita długość	28,8 mm

CoreLine tubular waterproof

Całkowita szerokość	18,6 mm
Całkowita wysokość	1 000 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1000 x 19 x 29 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Stal
Waga netto (szt.)	0,170 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT210Z SC
Pełna nazwa produktu	WT210Z SC
Full EOC	871951495611799
Kod zamówienia	95611799
Materiał Nr (12NC)	911401867884
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514956117
Numerator – Packs per outer box	100
EAN/UPC – Opakowanie	8719514956131

Rysunki techniczne

