

PHILIPS

Lighting



Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine

WT210Z SC

Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine, Accessory, Oceľ

Vodotesné trubicové svietidlá CoreLine napĺňajú prísľub radu CoreLine poskytovať inovatívne, ľahko použiteľné a vysoko kvalitné svietidlá. Spoľahlivé, účinné vodotesné trubicové svietidlo CoreLine s veľmi dlhou životnosťou sa dodáva v dvoch verziách pre rôzne potreby použitia. Uzavreté svietidlo odolné voči amoniaku (trubicové svietidlo z polymetylmetakrylátu, PMMA) je vhodné na osvetlenie zvierat a použitie v živočíšnej výrobe. Verzia z polykarbonátu (PC) zas ponúka moderný a industriálny dizajn vhodný pre širokú škálu všeobecného osvetlenia. Obidve verzie sa dodávajú s vysokou mierou ochrany proti prachu, vode a nárazu, a sú preto vhodné na špeciálne použitie. Vodotesné trubicové svietidlá CoreLine WT210C sľubujú úsporu energie a nižšie nároky na údržbu. Vďaka predkáblovaniu a predinštalovanému externému konektoru navyše umožňujú veľmi rýchlu montáž bez použitia nástrojov, čo znamená, že svietidlo nie je nutné otvárať. Tieto vodotesné riešenia osvetlenia umožňujú flexibilnú montáž na stropy alebo zavesenie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Hodnotový rebríček	Výkon
--------------------	-------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	- V
Sieťová frekvencia	- Hz
Trieda ochrany IEC	-

Mechanické časti a teleso

Celková dĺžka	28,8 mm
Celková šírka	18,6 mm
Celková výška	1 000 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	1000 x 19 x 29 mm
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Krytie IP	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	-

Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine

Farba príslušenstva	Oceľ
Čistá hmotnosť (kus)	0,170 kg
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	WT210Z SC
Úplný názov produktu	WT210Z SC

Úplný kód produktu	871951495611799
Objednávkový kód	95611799
Č. materiálu (12NC)	911401867884
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514956117
Čitateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8719514956131

Rozmerový obrázok

