

WL140Z Half-moon Ring BK

911401873082



CoreLine Vägghmonterad – det självklara valet för LED

CoreLine Vägghmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lätthanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Varning och Säkerhet

- För utomhusbruk: endast väggmonterade användningsområden och alla kablar ska dras inomhus med ett maximalt avstånd på 10 meter

Allmän information

Värdetrappa	Prestanda
-------------	-----------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
-----------------	-----

Line Frequency	- Hz
----------------	------

Skyddsklass IEC	-
-----------------	---

Mekanik och armaturhus

Total längd	390 mm
-------------	--------

Total bredd	390 mm
-------------	--------

Total höjd	88 mm
------------	-------

Total diameter	390 mm
----------------	--------

Mått (höjd × bredd × djup)	88 x 390 x 390 mm
----------------------------	-------------------

Material	Polykarbonat
----------	--------------

Kod för kapslingsklass	-
------------------------	---

Skyddskod för mekanisk påverkan	-
---------------------------------	---

Tillbehörsfärg	Svart
----------------	-------

Vinkel	-
--------	---

Nettovikt (styck)	0,740 kg
-------------------	----------

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
-------------	----

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL140Z Half-moon Ring BK
-------------------------	--------------------------

Fullständigt produktnamn	WL140Z Half-moon Ring BK
--------------------------	--------------------------

Full EOC	871951453565799
----------	-----------------

Beskrivning av lokal kod	7508287
--------------------------	---------

Beställningsnummer	911401873082
--------------------	--------------

Materialnummer (12NC)	911401873082
-----------------------	--------------

Lokal kod	7508287
-----------	---------

Räknare – antal per förpackning	1
---------------------------------	---

EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514535657
--------------------------	---------------

Räknare - antal förpackningar per kartong	6
---	---

EAN/UPC - Hölje	8719514535701
-----------------	---------------