



GreenPerform versi tanam di ruang bersih

CR467B LED55/NW PSU W60L60

GreenPerform versi tanam di ruang bersih, 52 W, 840 neutral white, 5500 lm, IP40 | Pelindung-kabel

GreenPerform versi tanam ruang bersih adalah lumener ruang bersih yang menawarkan solusi pencahayaan hemat energi, tahan lama, dan andal untuk penerapan khusus. Kelompok lampu ini dirancang untuk memberikan penerangan di area industri semikonduktor, industri farmasi, dll. Kelompok lampu GreenPerform versi tanam ruang bersih memberikan pencahayaan terbaik dengan kinerja energi efisien, masa pakai yang lama dan andal, perlindungan mumpuni dari debu dan kelembapan, serta turut berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tag servis	Ya	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Tangga penawaran	Kinerja	Lonjakan arus	19 A
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	52 W
Flux Cahaya	5.500 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	24
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	106 lm/W	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Kontrol dan Peredupan	
Warna sumber cahaya	840 neutral white	Dapat diredupkan	Tidak
Area proyeksi efektif	0,36 m ²	Antarmuka kontrol	-

GreenPerform versi tanam di ruang bersih

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Logam
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Lapisan penutup optik	Asap
Panjang keseluruhan	597 mm
Lebar keseluruhan	597 mm
Tinggi keseluruhan	58 mm
Diameter keseluruhan	597 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	58 x 597 x 597 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP40 [Pelindung-kabel]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	8,199 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	+20 hingga +35 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	CR467B LED55/NW PSU W60L60
Nama lengkap produk	CR467B LED55/NW PSU W60L60
Kode produk lengkap	872016954590800
Kode urutan	911401879299
No. Material (12NC)	911401879299
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169545908
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169545908

