



Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA

Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje, 34 W, 4100 lm, 3000 K

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más luminoso y confortable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente.
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Fuente de luz reemplazable	No		≥80
Controlador incluido	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Nivel	Valor	Voltaje de entrada	100 a 277 V
		Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
		Corriente de irrupción	10,24 A
		Tiempo de irrupción	0,027 ms
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	34 W
Flujo luminoso	4.100 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W		

Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	34 mm
Código de protección de ingreso	IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables]
Peso neto (pieza)	1,350 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA
Full EOC	872016952279499
Descripción de código local	Panel SmartBright 60x60 Embutir 4100lm
Código del pedido	911401880685
N.º de material (12NC)	911401880685
Código local	911401880685
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169522794
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169522817

