



# Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

## BVC080 LED30/730 Solar Pro

Armatürde yerleşik lityum ferro fosfat pilli güneş enerjili projektör "Kendin Yap" kiti. Uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları dahildir. Sağlamlık ve uzun ömür için IP 65 ABS plastik yapı. 600, 900 ve 1500 Lümen seçeneklerinde mevcuttur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur. %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Pil şarj ve deşarj döngüleri	
Tertibat dahildir	Evet	Panel tipi	Tek kristalli
Değer merdiveni	Değer	Panel voltajı	5 V
Işık Teknik Ayrıntıları		Panel tepe gücü	20 W
Işık Akısı	3.000 lm	Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Kontroller ve Dim Etme	
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Dim Edilebilir	Hayır
Çalıştırma ve Elektrik		Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Pil tipi	LiFePO4	Solar dim etme profili	Pre-configured
Pil amper saat	19 Ah	Mekanik ve Muhafaza	
Pil voltajı	3.2 V	Muhafaza Rengi	Gri

## Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Toplam uzunluk	290 mm
Genel genişlik	249 mm
Genel yükseklik	49 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	49 x 249 x 290 mm
Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren
Pil konumu	In built
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Optik kapak tipi	Cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,700 kg

### Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	0 °C ila 50 °C
-------------------------	----------------

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVC080 LED30/730 Solar Pro
Tam ürün adı	BVC080 LED30/730 Solar Pro
Tam ürün kodu	872016975059399
Sipariş kodu	75059399
Malzeme No. (12NC)	911401880902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169750593
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	5
EAN/UPC - Kutu	8720169750654

### Boyutlu çizim

