

PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

BVC080 LED9/765 Pro

Armatürde yerleşik lityum ferro fosfat pilli güneş enerjili projektör "Kendin Yap" kiti. Uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları dahildir. Sağlamlık ve uzun ömür için IP 65 ABS plastik yapı. 600, 900 ve 1500 Lümen seçeneklerinde mevcuttur.

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur. %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Pil tipi	
Tertibat dahildir	Evet	Pil amper saat	4 Ah
Değer merdiveni	Değer	Pil voltajı	3.2 V
Garanti süresi	2 yıl	Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
Işık Teknik Ayrıntılar		Panel tipi	Tek kristalli
Işık Akısı	900 lm	Panel voltajı	5 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Panel tepe gücü	6 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	155 lm/W	Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Kablo	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
Çalıştırma ve Elektrik		Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Hat Frekansı	- Hz	Kontroller ve Dim Etme	
		Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme

Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	Preset Dimming
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	183 mm
Genel genişlik	143 mm
Genel yükseklik	48 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	48 x 143 x 183 mm
Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren
Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK05 [0,7 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,150 kg

Onay ve Uygulama

CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVC080 LED9/765 Pro
Tam ürün adı	BVC080 LED9/765 Pro
Tam ürün kodu	692382867671199
Sipariş kodu	67671199
Malzeme No. (12NC)	911401883602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6923828676711
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	6923828676865

Boyutlu çizim

