



# SmartBright Solar Lowbay

## BY010P LED16/765 Solar

Kit de bricolaje solar de baja altura con batería de litio integrada y controlador. Un panel solar separado dentro del embalaje. Ajuste el modo de trabajo con el control remoto.

### Advertencias y seguridad

- Cargue la batería bajo la luz del sol al menos 8 horas antes de utilizarla por primera vez.

### Datos del producto

Información general		Tipo de controlador de carga	
Controlador incluido	Sí		PWM
Nivel	Valor	Cable	-
		Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	1,600 lm	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Capacidad de configuración	No configurable
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W	Perfil de regulación solar	Dimming setting by remote controller
Índice de producción de color (IRC)	70		
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Tipo de batería	LiFePO4	Color de la carcasa	Aluminio
Amperes por hora de la batería	3.3 Ah	Longitud total	273 mm
Voltaje de la batería	12.8 V	Ancho total	273 mm
Ciclos de carga y descarga de la batería	800	Altura total	155 mm
Tipo de panel	Monocristalino	Diámetro total	273 mm
Voltaje del panel	15 V	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	155 x 273 x 273 mm
Potencia en vatios máxima del panel	15 W	Material	Metal
		Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire

## SmartBright Solar Lowbay

<b>Código de protección de ingreso</b>	IP44 [protección para los cables, a prueba de salpicaduras]	<b>Nombre del producto completo</b>	BY010P LED16/765 Solar
<b>Código de protección de impacto mec.</b>	IK02 [0,2 J estándar]	<b>Full EOC</b>	692382867860900
<b>Tipo de cubierta óptica</b>	Policarbonato	<b>Código del pedido</b>	911401886102
<b>Peso neto (pieza)</b>	3.329 kg	<b>N.º de material (12NC)</b>	911401886102
<b>Aprobación y aplicación</b>		<b>Numerador: cantidad por paquete</b>	1
<b>Marca CE</b>	Sí	<b>EAN/UPC: producto/caja</b>	6923828678609
<b>Rango de temperatura ambiente</b>	0 a +50 °C	<b>Numerador: paquetes por caja externa</b>	1
<b>EAN/UPC - Caja</b>			6923828678609
<b>Información del producto</b>			
<b>Nombre del producto del pedido</b>	BY010P LED16/765 Solar		

### Plano de dimensiones

