

PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright Solar Compact

BVS010 LED5/765 Solar

Dahili lityum pil ve PV panel ile kompakt dış mekan güneş enerjisi, dahili hareket sensörü, çalışma modlarını değiştirmek için düğme ve ABS plastik muhafazaya entegre LED aydınlatma armatürü.

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçların, binaların ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığı alabilir
- Ürünü ilk kullanımdan önce 8 saat güneş ışığında şarj edin.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Panel tepe gücü	
Tertibat dahildir	Evet	Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Değer merdiveni	Değer	Kablo	-
		Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	500 lm	Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W	Solar dim etme profili	Motion sensor dimming
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Mekanik ve Muhafaza	
Çalıştırma ve Elektrik		Muhafaza Rengi	Siyah
Pil tipi	Li-iyon	Toplam uzunluk	231,9 mm
Pil amper saat	3 Ah	Genel genişlik	149,62 mm
Pil voltajı	3,6 V	Genel yükseklik	33,68 mm
Pil şarj ve deşarj döngüleri	500	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	34 x 150 x 232 mm
Panel tipi	Tek kristalli	Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren
Panel voltajı	5 V		

Essential SmartBright Solar Compact

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,660 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVS010 LED5/765 Solar

Tam ürün adı	BVS010 LED5/765 Solar
Tam ürün kodu	872016975822399
Sipariş kodu	75822399
Malzeme No. (12NC)	911401886802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169758223
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18
EAN/UPC - Kutu	8720169758261

Boyutlu çizim

