

# PHILIPS

## Lighting



# Essential SmartBright Solar Compact

## BVS010 LED5/765 Solar

Dahili lityum pil ve PV panel ile kompakt dış mekan güneş enerjisi, dahili hareket sensörü, çalışma modlarını değiştirmek için düğme ve ABS plastik muhafazaya entegre LED aydınlatma armatürü.

### Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçların, binaların ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığı alabilir
- Ürünü ilk kullanımdan önce 8 saat güneş ışığında şarj edin.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Panel tepe gücü	
Tertibat dahildir	Evet	Panel tepe gücü	2.3 W
Değer merdiveni	Değer	Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Işık Teknik Ayrıntıları		Kablo	-
Işık Akısı	500 lm	Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Kontroller ve Dim Etme	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W	Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Çalıştırma ve Elektrik		Solar dim etme profili	Motion sensor dimming
Pil tipi	Li-iyon	Mekanik ve Muhafaza	
Pil amper saat	3 Ah	Muhafaza Rengi	Siyah
Pil voltajı	3.6 V	Toplam uzunluk	231,9 mm
Pil şarj ve deşarj döngüleri	500	Genel genişlik	149,62 mm
Panel tipi	Tek kristalli	Genel yükseklik	33,68 mm
Panel voltajı	5 V	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	34 x 150 x 232 mm
		Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren

## Essential SmartBright Solar Compact

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,660 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BVS010 LED5/765 Solar

Tam ürün adı	BVS010 LED5/765 Solar
Tam ürün kodu	872016975822399
Sipariş kodu	75822399
Malzeme No. (12NC)	911401886802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169758223
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18
EAN/UPC - Kutu	8720169758261

### Boyutlu çizim

