

PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright Solar Compact

BVS010 LED10/765 Solar

Dahili lityum pil ve PV panel ile kompakt dış mekan güneş enerjisi, dahili hareket sensörü, çalışma modlarını değiştirmek için düğme ve ABS plastik muhafazaya entegre LED aydınlatma armatürü.

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçların, binaların ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığı alabilir
- Ürünü ilk kullanımdan önce 8 saat güneş ışığında şarj edin.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Panel tepe gücü	
Tertibat dahildir	Evet	Panel tepe gücü	5.5 W
Değer merdiveni	Değer	Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Işık Teknik Ayrıntıları		Kablo	-
Işık Akısı	1.000 lm	Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Kontroller ve Dim Etme	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W	Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Çalıştırma ve Elektrik		Solar dim etme profili	Motion sensor dimming
Pil tipi	Li-iyon	Mekanik ve Muhafaza	
Pil amper saat	3 Ah	Muhafaza Rengi	Siyah
Pil voltajı	7.2 V	Toplam uzunluk	313,9 mm
Pil şarj ve deşarj döngüleri	500	Genel genişlik	211,3 mm
Panel tipi	Tek kristalli	Genel yükseklik	37,4 mm
Panel voltajı	11 V	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	37 x 211 x 314 mm
		Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren

Essential SmartBright Solar Compact

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,310 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVS010 LED10/765 Solar
------------------	------------------------

Tam ürün adı	BVS010 LED10/765 Solar
Tam ürün kodu	872016975823099
Sipariş kodu	75823099
Malzeme No. (12NC)	911401886902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169758230
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8720169758278

Boyutlu çizim

