PHILIPS

Lighting

Essential SmartBright Solar Compact

BVS010 LED5/730 Solar

Dahili lityum pil ve PV panel ile kompakt dış mekan güneş enerjisi, dahili hareket sensörü, çalışma modlarını değiştirmek için düğme ve ABS plastik muhafazaya entegre LED aydınlatma armatürü.

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçların, binaların ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığı alabilir
- Ürünü ilk kullanımdan önce 8 saat güneş ışığında şarj edin.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Değer

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	500 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70

Çalıştırma ve Elektrik	
Pil tipi	Li-iyon
Pil amper saat	3 Ah
Pil voltajı	3.6 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	500
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	5 V
Panel tepe gücü	2.3 W
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Kablo	-
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılamaz
Solar dim etme profili	Motion sensor dimming

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Siyah
Toplam uzunluk	231,9 mm
Genel genişlik	149,62 mm
Genel yükseklik	33,68 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	34 x 150 x 232 mm
Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren

Essential SmartBright Solar Compact

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,660 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVS010 LED5/730 Solar
Tam ürün adı	BVS010 LED5/730 Solar
Tam ürün kodu	872016975824799
Sipariş kodu	75824799
Malzeme No. (12NC)	911401887002
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169758247
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18
EAN/UPC - Kutu	8720169758285

Boyutlu çizim



© 2024 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.