



# Essential SmartBright Tenaga Surya Tahan Air

## WT080C LED16/865 Solar

Lampu tenaga surya tahan air dengan baterai lithium dan kontrol internal serta sensor gerak gelombang mikro dan lampu LED yang terintegrasi dalam housing PC, dan panel surya terpisah.

### Warnings and Safety

- Pasang lampu tenaga surya tahan air di tempat yang terkena sinar matahari langsung, tanpa terhalang oleh pohon, bangunan, atau dinding.

### Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tangga penawaran	Nilai

  

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.600 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80

  

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe baterai	LiFePO4
Jam ampere baterai	6 Ah
Tegangan baterai	6.4 V

  

Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	1000
Tipe panel	Mono kristalin
Tegangan panel	9 V
Watt puncak panel	8 W
Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Kit koneksi kabel	Termasuk
Kabel	Termasuk kabel 5m untuk koneksi panel Surya
Tipe koneksi grid	Off grid

  

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi

## Essential SmartBright Tenaga Surya Tahan Air

Profil peredupan surya	Dimming setting by remote controller
<b>Mekanis dan Housing</b>	
Warna Housing	Putih
Panjang keseluruhan	450 mm
Lebar keseluruhan	67 mm
Tinggi keseluruhan	75 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	75 x 67 x 450 mm
Material	Polikarbonat
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	1,820 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	0 hingga +50 °C

### Data Produk

Nama produk pesanan	WT080C LED16/865 Solar
Nama lengkap produk	WT080C LED16/865 Solar
Kode produk lengkap	872016976112499
Kode urutan	911401887902
No. Material (12NC)	911401887902
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169761124
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8720169761216

### Dimensional drawing

