



Essential SmartBright Solar Waterproof

WT080C LED25/865 Solar

Iluminación solar impermeable con batería de litio incorporada, controlador y sensor de movimiento por microondas, luminaria LED integrada en carcasa de PC y panel fotovoltaico separado.

Advertencias y seguridad

- Instala la iluminación solar a prueba de agua en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios o paredes.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2,500 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	140 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	LiFePO4
Amperes por hora de la batería	6 Ah
Voltaje de la batería	12.8 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	1000
Tipo de panel	Monocristalino
Voltaje del panel	18 V
Potencia en vatios máxima del panel	15 W

Tipo de controlador de carga	PWM
Kit de conexión por cable	Incluye
Cable	Cable de 5 m para conexión de panel solar incluido
Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Controles y atenuación	
Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración	No configurable
Perfil de regulación solar	Dimming setting by remote controller
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Longitud total	650 mm
Ancho total	67 mm
Altura total	75 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	75 x 67 x 650 mm
Material	Polycarbonato

Essential SmartBright Solar Waterproof

Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato
Peso neto (pieza)	2.710 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	0 a +50 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	WT080C LED25/865 Solar
--------------------------------	------------------------

Nombre del producto completo	WT080C LED25/865 Solar
Full EOC	872016976115599
Código del pedido	911401888202
N.º de material (12NC)	911401888202
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169761155
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8720169761247

Plano de dimensiones

