



Essentiel SmartBright Solaire Etanche

WT080C LED25/840 Solar

Solution étanche solaire avec batterie au lithium intégrée, contrôleur et capteur de mouvement à micro-ondes, luminaire LED intégré dans un boîtier en polycarbonate, et panneau photovoltaïque séparé.

Mises en garde et sécurité

- Installez la solution solaire étanche dans un endroit ensoleillé, non ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 500 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	140 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	6 Ah
Tension de la batterie	12.8 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	1000
Type de panneau	Monocristallin
Tension du panneau	18 V
Intensité de crête du panneau	15 W
Type de contrôleur de charge	PWM

Kit de branchement par câbles	Inclus
Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
Type de connexion au réseau	Hors réseau

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Dimming setting by remote controller

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Blanc
Longueur totale	650 mm
Largeur totale	67 mm
Hauteur totale	75 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	75 x 67 x 650 mm
Matériaux	Polycarbonate
Emplacement de la batterie	Inbuilt luminaire

Essentiel SmartBright Solaire Etanche

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	2,710 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +50 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	WT080C LED25/840 Solar
-------------------------------	------------------------

Nom de produit complet	WT080C LED25/840 Solar
Full EOC	872016976116299
Code de commande	911401888302
Code 12NC	911401888302
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169761162
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8720169761254

Schéma dimensionnel

