


PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

WT080C LED36/865 Solar

Dahili lityum pil ve kontrolör, mikrodalga hareket sensörü, PC muhafazasına entegre LED aydınlatma armatürü ve ayrı PV panele sahip güneş enerjisiyle çalışan su geçirmez aydınlatma.

Güvenlik ve uyarılar

- Güneş enerjili su geçirmez ürünü ağaçların, binaların veya duvarların gölgesinde kalmayan güneşli bir yere kurun.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|--|--|
| Tertibat dahildir | Evet |
| Değer merdiveni | Değer |
| Işık Teknik Ayrıntıları | |
| Işık Akısı | 3.600 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 6500 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 140 lm/W |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Çalıştırma ve Elektrik | |
| Pil tipi | LiFePO4 |
| Pil amper saat | 6 Ah |
| Pil voltajı | 12.8 V |
| Pil şarj ve deşarj döngüleri | 1000 |
| Panel tipi | Tek kristalli |
| Panel voltajı | 18 V |
| Panel tepe gücü | 15 W |
| Şarj denetleyicisi tipi | PWM |
| Kablo bağlantı kiti | Dahil |
| Kablo | Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil |
| Şebeke bağlantı tipi | Şebeke dışı |
| Kontroller ve Dim Etme | |
| Dim Edilebilir | Önceden Ayarlanmış Dim Etme |
| Yapılandırılabilirlik | Yapılandırılmaz |
| Solar dim etme profili | Dimming setting by remote controller |
| Mekanik ve Muhafaza | |
| Muhafaza Rengi | Beyaz |
| Toplam uzunluk | 650 mm |
| Genel genişlik | 67 mm |
| Genel yükseklik | 75 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 75 x 67 x 650 mm |
| Malzeme | Polikarbon |
| Pil konumu | Inbuilt luminaire |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |

Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08 [5 J saldırılara karşı korunan] |
| Optik kapak tipi | Polikarbon |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 2.950 kg |
| Onay ve Uygulama | |
| CE işareti | Evet |
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 ila +50 °C |
| Ürün Verileri | |
| Sipariş ürün adı | WT080C LED36/865 Solar |

| | |
|--|------------------------|
| Tam ürün adı | WT080C LED36/865 Solar |
| Tam ürün kodu | 872016976118699 |
| Sipariş kodu | 76118699 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401888502 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8720169761186 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 4 |
| EAN/UPC - Kutu | 8720169761278 |

Boyutlu çizim

