



# Essential SmartBright Tenaga Surya Tahan Air

## WT080C LED36/840 Solar

Lampu tenaga surya tahan air dengan baterai lithium dan kontrol internal serta sensor gerak gelombang mikro dan lampu LED yang terintegrasi dalam housing PC, dan panel surya terpisah.

### Warnings and Safety

- Pasang lampu tenaga surya tahan air di tempat yang terkena sinar matahari langsung, tanpa terhalang oleh pohon, bangunan, atau dinding.

### Product data

| Informasi Umum   |       |
|------------------|-------|
| Driver tercakup  | Ya    |
| Tangga penawaran | Nilai |

  

| Teknis Lampu                    |          |
|---------------------------------|----------|
| Flux Cahaya                     | 3.600 lm |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)    | 4000 K   |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 140 lm/W |
| Indeks renderasi warna (CRI)    | 80       |

  

| Pengoperasian dan Kelistrikan |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipe baterai                  | LiFePO4 |
| Jam ampere baterai            | 6 Ah    |
| Tegangan baterai              | 12.8 V  |

  

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai | 1000                                        |
| Tipe panel                                      | Mono kristalin                              |
| Tegangan panel                                  | 18 V                                        |
| Watt puncak panel                               | 15 W                                        |
| Tipe pengontrol pengisian daya                  | PWM                                         |
| Kit koneksi kabel                               | Termasuk                                    |
| Kabel                                           | Termasuk kabel 5m untuk koneksi panel Surya |
| Tipe koneksi grid                               | Off grid                                    |

  

| Kontrol dan Peredupan |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Dapat diredupkan      | Peredupan Preset          |
| Konfigurabilitas      | Tidak dapat dikonfigurasi |

## Essential SmartBright Tenaga Surya Tahan Air

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Profil peredupan surya                  | Dimming setting by remote controller          |
| <b>Mekanis dan Housing</b>              |                                               |
| Warna Housing                           | Putih                                         |
| Panjang keseluruhan                     | 650 mm                                        |
| Lebar keseluruhan                       | 67 mm                                         |
| Tinggi keseluruhan                      | 75 mm                                         |
| Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)      | 75 x 67 x 650 mm                              |
| Material                                | Polikarbonat                                  |
| Lokasi baterai                          | Inbuilt luminaire                             |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK08 [5 J perlindungan vandalisme]            |
| Tipe penutup optik                      | Polikarbonat                                  |
| Berat Bersih (Bagian)                   | 2,950 kg                                      |

### Penyetujuan dan Aplikasi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tanda CE            | Ya              |
| Kisaran suhu ambien | 0 hingga +50 °C |

### Data Produk

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nama produk pesanan                   | WT080C LED36/840 Solar |
| Nama lengkap produk                   | WT080C LED36/840 Solar |
| Kode produk lengkap                   | 872016976119399        |
| Kode urutan                           | 911401888602           |
| No. Material (12NC)                   | 911401888602           |
| Numerator - Jumlah Per Pak            | 1                      |
| EAN/UPC - Produk/Kantung              | 8720169761193          |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 4                      |
| EAN/UPC - Kantung                     | 8720169761285          |

### Dimensional drawing

